

產品資料表

規格



單一接點，Harmony XB4，銀合金，螺絲端子，1NO

ZBE101

主要訊息

產品範圍	Harmony XB5 Harmony XB4
產品或元件類別	接點組
設備短名稱	ZBE
每組銷售單位	5
Ip防護等級	IP20 符合 IEC 60529
接點操作	慢斷
接點塊類別	單個
接點使用	標準接點
連接 - 端子	螺絲端子, <= 2 x 1.5 mm2 帶電纜端 符合 IEC 60947-1 螺絲端子, >= 1 x 0.22 mm2 無電纜端，帶框 符合 IEC 60947-1

補充訊息

淨重	0.011 kg
觸點類別和組成	1 NO
正邏輯開啟	無
運作傳播	2.6 mm (NO更改電氣狀態) 4.3 mm (總行程)
操作力矩	2.3 N NO更改電氣狀態
機械耐久性	10000000 周
鎖緊轉矩	0.8...1.2 N.m 符合 IEC 60947-1
螺絲頭形狀	交叉 兼容 pozidriv 1號螺絲起子 槽 兼容 平Ø 4 mm螺絲起子 槽 兼容 平Ø 5.5 mm螺絲起子
接點材料	銀合金
短路保護	10 A 插裝式保險絲類型gG 符合 IEC 60947-5-1
[Ith] 常規自由空氣熱流	10 A 符合 IEC 60947-5-1
[Ui] 額定絕緣電壓	600 V (污染程度 3) 符合 IEC 60947-1
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	6 kV 符合 IEC 60947-1
[Ie] 額定工作電流	3 A 在 240 V, AC-15, A600 符合 IEC 60947-5-1 6 A 在 120 V, AC-15, A600 符合 IEC 60947-5-1 0.1 A 在 600 V, DC-13, Q600 符合 IEC 60947-5-1 0.27 A 在 250 V, DC-13, Q600 符合 IEC 60947-5-1 0.55 A 在 125 V, DC-13, Q600 符合 IEC 60947-5-1 1.2 A 在 600 V, AC-15, A600 符合 IEC 60947-5-1

此文件為 Schneider Electric 的財產，未經書面許可，不得複製、分發或用於其他目的。所有權利均保留。© 2024 Schneider Electric

電氣耐久性	1000000 周, AC-15, 2 A 在 230 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C 1000000 周, AC-15, 3 A 在 120 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C 1000000 周, AC-15, 4 A 在 24 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C 1000000 周, DC-13, 0.2 A 在 110 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C 1000000 周, DC-13, 0.5 A 在 24 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
-------	--

模組安裝	前面安裝
------	------

電氣構成代碼	C1 9) C2 7) C3 6) C4 4) C5 5) C6 3) C7 4) C8 2) C9 3) C12 6) M1 6) M2 4) M3 4) M5 2) M6 2) M7 6) M8 4) M9 2) SF1 3) SF2 2) MF1 2) MF2 2) C10 2) M4 2) C13 1)
--------	--

設備介紹	基本元素
------	------

環境

防護處理	TH
------	----

儲存環境溫度	-40...70 °C
--------	-------------

運行環境空氣溫度	-40...70 °C
----------	-------------

標準	CSA C22.2 no 14 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
----	--

產品認證	CCC UL DNV GL GOST 勞埃德船級社 BV CSA
------	---

抗振	5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
----	---------------------------------------

抗衝擊	30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27
-----	--

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number Of Units In Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	1.000 cm
Package 1 Width	2.500 cm
Package 1 Length	3.000 cm
Package 1 Weight	9.000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	4.500 cm
Package 2 Width	5.500 cm
Package 2 Length	5.500 cm
Package 2 Weight	52.000 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	800
Package 3 Height	30.000 cm
Package 3 Width	30.000 cm
Package 3 Length	40.000 cm
Package 3 Weight	8.783 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明



RoHS/REACH

福祉績效

- ✓

不含 Reach 高度關切物質
- ✓

不含有毒重金屬
- ✓

不含汞
- ✓

Rohs 除外項目相關資訊

是

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu Rohs 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明
中國 Rohs 規定	中國 RoHS 聲明
環境聲明	產品環境設定檔
Weee	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
循環概況	壽命結束資訊