


規格



BMH1402P26A2A

設備短名稱	BMH
產品或元件類別	伺服馬達
最大機械速度	4000 rpm
連續失速轉矩	18.5 N.m LXM32.D72N4 在 24 A, 400 V, 三相 18.5 N.m LXM32.D72N4 在 24 A, 480 V, 三相
峰值失速轉矩	50.3 N.m LXM32.D72N4 在 24 A, 400 V, 三相 50.3 N.m LXM32.D72N4 在 24 A, 480 V, 三相
標稱輸出功率	3500 W LXM32.D72N4 在 24 A, 400 V, 三相 3500 W LXM32.D72N4 在 24 A, 480 V, 三相
標稱轉矩	12.2 N.m LXM32.D72N4 在 24 A, 400 V, 三相 12.2 N.m LXM32.D72N4 在 24 A, 480 V, 三相
標稱速度	3000 1/min LXM32.D72N4 在 24 A, 400 V, 三相 3000 1/min LXM32.D72N4 在 24 A, 480 V, 三相
產品相容性	LXM32.D72N4 在 400...480 V 三相
軸端	光滑軸
IP防護等級	IP65 標準 IP67 帶IP67套件
速度反饋解析度	32768點/匝
剎車	無
安裝支架	国际标准法兰
電氣連接	可旋轉直角連接器

範圍相容性	Lexium 32
[Us] 額定供應電壓	480 V
網路相數	三相
連續失速電流	16.83 A
連續功率	4.44 W
最大電流I _{rms}	57.4 A LXM32.D72N4
最大永久電流	57.4 A
第二軸	無第二軸端
軸直徑	24 mm
軸長	50 mm
反饋類別	單匝SinCos Hiperface

馬達法蘭尺寸	140 mm
電機線圈組數	2
轉矩常數	1.1 N.m/A 在 120 °C
反電動勢常數	70.7 V/krpm 在 120 °C
馬達極數	10
轉子慣性	32 kg.cm²
定子電阻	0.23 歐姆 在 20 °C
定子電感	3 mH 在 20 °C
定子電流時間常數	13 ms 在 20 °C
最大徑向力Fr	2240 N 在 1000 rpm 1780 N 在 2000 rpm 1550 N 在 3000 rpm
最大軸向力Fa	0.2 x fr
制冷類別	自然對流
長度	192 mm
定心軸環直徑	130 mm
定心軸環深度	3.5 mm
安裝孔數	4
安裝孔直徑	11 mm
安裝孔徑	165 mm
淨重	12 kg

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	26.0 cm
Package 1 Width	20.0 cm
Package 1 Length	60.0 cm
Package 1 Weight	12.3 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™ 标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明 RoHS/REACH

福祉績效

- ✓

不含汞
- ✓

Rohs 除外項目相關資訊

是
- ✓

不含 Pvc

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu Rohs 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
中國 Rohs 規定	中國 RoHS 聲明
環境聲明	產品環境設定檔
Weee	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
循環概況	無須執行特定回收作業