

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Модульний міні щит, Mureva, 1x8 модулів, без клемного блоку

13978

Головна

Діапазон	Mureva
Назва Продукту	Корпус Mureva
Тип Виробу Або Компоненту	Погодостійкий корпус
Тип Шафи	Міні-корпус для модульного пристрою
Опис Монтажноі Плати	Щілинний

Додаткова інформація

Монтаж Шафи	Поверхня
Кількість Модулів Ш = 9 Мм	16
Кількість Модулів Шириною 18 Мм На Ряд	8
Загальна Кількість Модулів Шириною 18 Мм	8
Кількість Горизонтальних Рядів	1
Клас Електричної Ізоляції	Клас II Подвійна ізоляція
Додаткове Обладнання	1 комплект маркування
Тип Передньої Кришки	Прозорий
Розсіювана Потужність [Вт]	15 В
[In] Номінальний Струм	63 А
Тип Рейки	DIN
Кількість Попередніх Вирізів Pg Iso	5
Опис Параметрів Блокування	Додатковий замок
Матеріал Корпусу	самозагасаючий полімер
Ширина	195 мм
Висота	200 мм
Глибина	112 мм
Внутрішня Глибина	56 мм
Колір	Двері: прозорий зелений Шафа: Світлий сірий (RAL 7035)

Навколишнє середовище

Стандарти	МЕК 60695-2-1 МЕК 61439-3 МЕК 60670 EN 50262
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.	

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Вогнестійкість	650 °C відповідно до MEK 60695-2-1
Ступінь Захисту	IP65 відповідно до MEK 60529
Ступінь Ударозахисту	IK09 відповідно до EN 50102
Екологічні Характеристики (Уф)	Стійкість до УФ: клас 3 відповідно до ISO 4582:2010 Тест на ультрафіолетову деградацію відповідно до ISO 4892-2:2013
Категорія Перенапруги	II
Робоча Температура Навколишнього Середови	-25...60 °C

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	11 см
Ширина 1 Упаковки	19,4 см
Довжина 1 Упаковки	19,6 см
Вага 1 Упаковки	630 г
Тип 2 Упаковки	BB1
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	6
Висота 2 Упаковки	21,7 см
Ширина 2 Упаковки	34,6 см
Довжина 2 Упаковки	40 см
Вага 2 Упаковки	4,1 кг
Тип 3 Упаковки	P12
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	144
Висота 3 Упаковки	80 см
Ширина 3 Упаковки	80 см
Довжина 3 Упаковки	120 см
Вага 3 Упаковки	113,52 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Матеріали Низького Удару Прозорість RoHS/REACH

Продуктивність ресурсів

 Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

24

Забезпечення комфорту

 Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

[Так](#)

 Halogen Free Product

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні