



Link 150 - 乙太網閘道- 2
Ethernetport - 24 V DC及PoE

EGX150

主要訊息

範圍	Enerlin'X
產品名稱	Link
產品或元件類別	网关
設備短名稱	Link150
設備應用	閘道器
External Supply	外部电源 19.2...26.4 V 直流, <500 mA
Poe	电源设备 PoE 符合 IEEE 802.3af
埠數	2
通訊網關	以太网/现场总线

補充訊息

電流消耗	130 mA 在 24 V DC 通过外部电源 20 °C) 65 mA 在 48 V DC 通过PoE 20 °C)
功耗W	15 W 通过PoE
通訊網路類別	乙太網路, 乙太網Modbus TCP/IP菊花鏈 偶/奇或無 10/100 mbit/s 乙太網路, PoE 15W (有源以太网) 偶/奇或無 10/100 mbit/s 乙太網路, FTP 偶/奇或無 10/100 mbit/s 乙太網路, HTTP 偶/奇或無 10/100 mbit/s 乙太網路, SNMP (简单网络管理协议) 偶/奇或無 10/100 mbit/s 乙太網路, Modbus TCP/IP 偶/奇或無 10/100 mbit/s RS232, Modbus RTU, JBUS, PowerLogic (SY/MAX) 偶/奇或無 2400, 4800, 9600, 19200 or 38400 bauds RS232, modbus ASCII 偶/奇或無 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 56000 or 57600 bauds RS232, Modbus串列 (Slave) 偶/奇或無 2400, 4800, 9600, 19200 or 38400 bauds RS485, Modbus RTU, JBUS, PowerLogic (SY/MAX) 偶/奇或無 2400, 4800, 9600, 19200 or 38400 bauds RS485, modbus ASCII 偶/奇或無 2400, 4800, 9600, 19200 or 38400 bauds RS485, Modbus串列 (Slave) 偶/奇或無 2400, 4800, 9600, 19200 or 38400 bauds
校驗	偶/奇或無
通訊埠協定	乙太網Modbus TCP/IP菊花鏈, 隔離 6 kV Modbus TCP/IP, 隔離 6 kV Modbus RTU, JBUS, PowerLogic (SY/MAX), 主站 - 2 或 4 线, 隔離 2.5 kV Modbus ASCII, 主站 - 2 或 4 线, 隔離 2.5 kV Modbus RTU和ASCII, 從站 - 2 或 4 线, 隔離 2.5 kV
通信埠支援	RJ45 乙太網路 RJ45 RS232 RJ45 RS485
輸入数量	0
輸出數	0

連接 - 端子	電源 螺絲端子台 頂端) 0.2...1.5 mm²電纜剛性 電源 螺絲端子台 頂端) 0.2...1.5 mm²電纜靈活 帶電纜端 電源 螺絲端子台 頂端) 0.2...1.5 mm²電纜靈活 無電纜端，帶框
鎖緊轉矩	電源 0.3 N.m 扁平螺絲起子3 mm
剝線長度	電源: 7 mm for 頂部連接器 connection
安裝模式	卡入式
安裝支架	35 mm DIN導軌
產品認證	cULus FCC 等級 A CE RCM UL cUL
標準	IEC 60950-1 UL 61010-2-201 UL 61010-1 CSA C22.2 No 60950-1 AS/NZS 60950-1 UL 60950-1 IEC 61000-6-2
深度	72 mm
高度	105 mm
寬度	71 mm
淨重	175 g
Web服務	Web伺服器
就地信号	LED:Ethernet 活动 (ETH1) LED:Ethernet 活动 (ETH2) LED:模組狀態 LED:网络通信状态 (网络状态) LED:通訊 RS232) LED:通訊 RS485)
相容性代碼	EGX150

環境

相對濕度	5...95 % 在 55 °C 無冷凝
Ip防護等級	IP40 (前面板 (在外殼中)) IP30 (外殼) IP20 (端子組)
機械穩健性	振動 操作: 1 Gn, 5 Hz...150 Hz 符合 IEC 60068-2-6 振動 已断电: 1 Gn, 5 Hz...150 Hz 符合 IEC 60068-2-6 衝擊 操作: 11 ms 的 10 Gn 符合 IEC 60068-2-27 衝擊 已断电: 15 Gn for 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 搖動 已断电: 100 jolts/axle, 15 Gn for 6 ms 符合 IEC 60068-2-29 自由下降阻力: 1.2 m

電磁相容性	工業環境抗擾性 conforming to EN 61000-6-2 工業環境抗擾性 conforming to CISPR 24 傳導輻射 conforming to FCC 零件 15 (B 型) 傳導輻射 conforming to EN 55022 傳導輻射 conforming to CISPR 22 靜電放電 - test level: 8 kV空氣 , 6 kV接點 B conforming to EN 61000-4-2 輻射射頻場 - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz A conforming to EN 61000-4-3 輻射射頻場 - test level: 3 V/m, 1 MHz...3 GHz A conforming to EN 61000-4-3 快速暫態抗擾度測試 級別4 conforming to EN 61000-4-4 快速瞬變脈衝 等級3 conforming to EN 61000-4-12 浪涌 - test level: 級別4 B (1.2/50 μs) conforming to EN 61000-4-5 傳導射頻干擾 - test level: 10 V conforming to EN 61000-4-6 傳導射頻干擾 conforming to CISPR 11 功率頻率磁場 - test level: 30 A/m class 5 conforming to EN 61000-4-8 電壓驟降和中斷抗擾度測試 - test level: 100 %, 20 ms B conforming to EN 61000-4-11 電壓驟降和中斷抗擾度測試 - test level: 60 %, 200 ms B conforming to EN 61000-4-11 電壓驟降和中斷抗擾度測試 - test level: 30 %, 500 ms conforming to EN 61000-4-11
運行環境空氣溫度	-25...70 °C
儲存環境溫度	-40...85 °C
污染程度	2

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9 cm
Package 1 Width	9 cm
Package 1 Length	12.5 cm
Package 1 Weight	304 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	24
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7.87 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	192
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	72 kg



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明 RoHS/REACH

福祉績效

 不含汞

 RoHS 除外項目相關資訊 [是](#)

認證與標準

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu RoHS 指令 [符合豁免条件](#)

中國 RoHS 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

環境聲明 [產品環境設定檔](#)

循環概況 [壽命結束資訊](#)