

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Процесор Momentum M1 50mГц

171CCC96020

Знято з виробництва: 23 січ. 2021 р.

Знято з виробництва

Головна

Серія Продукту	Платформа автоматизації Modicon Momentum
Тип Виробу Або Компоненту	Адаптер процесора M1/M1E
Концепція	Transparent Ready
Рівень Або Клас Для Тесту	Клас B10
Найменування Програмного Забезпечення	Концепція версія V2.6 Modsoft версія >= V2.5 ProWORX NxT версія V2.0 ProWORX 32
Протокол Порту Обміну Даними	Ethernet
Назва Процесора	На базі X 86 (INTEL, AMD)
Тактова Частота	50 МГц

Додаткова інформація

Веб-Сервіси	Програмний інструмент для завантаження веб-сторінок Переглядач стійок Редактор даних Завантажувач веб-сторінок
Ethernet Служби	Сканування вводу/виводу Обмін повідомленнями Modbus TCP
Пропускна Здатність Дискретного Входу/Вихо	8192 I/8192 O
Тип Пам'яті	512 КБ флеш-пам'ять 544 кВ ОПЕРАТИВНА ПАМ'ЯТЬ
Опис Пам'яті	Пам'ять програм 18 кВ LL984 Дані 24 кВ
Матеріал	Лексан
Довжина Слова	16 біт
[Us] Номінальна Напруга Живлення	5.0 В постійний струм +/-5 %
Живлення	Базою введення/виведення Momentum
Точний Час Для 1 Кінструкції	1 мс
Пропускна Здатність Входу/Виходу Регистру	26048 I/26048 O
Входи/Виходи, Обмеження Пропускної Здатнос	8192 біт максимум
Група Кодів Скидання Входів/ Виходів	128 ВХОДІВ/ВИХОДІВ Концепція 80 I/O ProWORX

Кількість Портів 1 I/O bus
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для 1 Ethernet
ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Маркування	CE
Маса Нетто	0,042 кг

Навколишнє середовище

Захисна Обробка	TC
Робоча Температура Навколишнього Середови	0...60 °C
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40...85 °C
Відносна Вологість	5...96 % без конденсату
Висота Над Рівнем Моря	2000 м
Ударостійкість	<= 15 gn пік 11 мс напівсинусоїдальне прискорення
Вібростійкість	0,75 мм d.a 1 gn
Сертифікація Виробу	Nema тип 250 FM Class 1 Division 2 cUL UL

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	5,5 см
Ширина 1 Упаковки	18 см
Довжина 1 Упаковки	26 см
Вага 1 Упаковки	202 г
Тип 2 Упаковки	S02
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	4
Висота 2 Упаковки	15 см
Ширина 2 Упаковки	30 см
Довжина 2 Упаковки	40 см
Вага 2 Упаковки	1,126 кг
Тип 3 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	8
Висота 3 Упаковки	30 см
Ширина 3 Упаковки	30 см
Довжина 3 Упаковки	40 см
Вага 3 Упаковки	2,131 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------