



附加接點組，TeSys Deca Frame
2/3，2NO，側邊，適用於GV2/
GV3(GV3ME除外)

GVAN20

主要訊息

範圍	TeSys TeSys Deca
設備短名稱	GVAN
產品或元件類別	輔助接點模組
產品相容性	GV2ME GV3P GV2RT GV2LE GV2L GV3L GV2P
安裝位置	左側
極接點組合	2 NO

補充訊息

[Ui] 額定絕緣電壓	600 V 符合 UL 508 690 V 符合 IEC 60947-1 600 V 符合 CSA C22.2 no 14
[Ue] 額定工作電壓	48...690 V 交流 24...240 V 直流
[Ith] 常規自由空氣熱流	6 A
機械耐久性	100000 周
最小開關電流	5 mA
最小開關電壓	17 V
保護類別	GB2CB... 斷路器 GG 保險絲 10 A
額定工作功率 (Va)	300 VA 在 48 V AC-15 - 電氣壽命: 100000 周 414 VA 在 690 V AC-15 - 電氣壽命: 100000 周 500 VA 在 110...127 V AC-15 - 電氣壽命: 100000 周 500 VA 在 500 V AC-15 - 電氣壽命: 100000 周 650 VA 在 440 V AC-15 - 電氣壽命: 100000 周 720 VA 在 230...240 V AC-15 - 電氣壽命: 100000 周 850 VA 在 380...415 V AC-15 - 電氣壽命: 100000 周
額定工作功率 (W)	120 W 在 240 V DC-13 - 電氣耐久性: 100000 周 140 W 在 110 V DC-13 - 電氣耐久性: 100000 周 140 W 在 24 V DC-13 - 電氣耐久性: 100000 周 180 W 在 60 V DC-13 - 電氣耐久性: 100000 周 240 W 在 48 V DC-13 - 電氣耐久性: 100000 周
鎖緊轉矩	1.4 N.m - 在...上 螺絲端子
高度	89 mm
寬度	9.3 mm

此文件為 Schneider Electric 的財產，未經書面許可，不得複製、分發或用於其他目的。所有權利保留。© 2024 Schneider Electric

深度	66 mm
淨重	0.05 kg
顏色	深灰色

環境

環境特性	正常環境
產品認證	UKCA

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9.400 cm
Package 1 Width	9.800 cm
Package 1 Length	15.000 cm
Package 1 Weight	41.000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	9.500 cm
Package 2 Width	9.800 cm
Package 2 Length	15.000 cm
Package 2 Weight	461.000 g
Unit Type Of Package 3	S02
Number Of Units In Package 3	60
Package 3 Height	15.000 cm
Package 3 Width	30.000 cm
Package 3 Length	40.000 cm
Package 3 Weight	3.050 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明



RoHS/REACH

福祉績效

- ✓

不含 Reach 高度關切物質
- ✓

不含有毒重金屬
- ✓

不含汞
- ✓

Rohs 除外項目相關資訊

是

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu Rohs 指令	符合 EU RoHS 聲明
中國 Rohs 規定	中國 RoHS 聲明 自主中國 RoHS 聲明 (不在中國 RoHS 法規範圍內)
環境聲明	產品環境設定檔
Weee	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
循環概況	壽命結束資訊