



cam stepping switch - 1 pole - 60° -
10 A - for Ø 16 or 22 mm

K10C003NCH

主要訊息

產品範圍	Harmony K
產品或元件類別	整套凸轮开关
元件名稱	K10
[Ith] 常規自由空氣熱流	10 A
產品安裝	前面安裝
固定模式	Ø 16或22 mm孔
凸轮開關頭類別	帶前板 30 x 30 mm
操作符類別	黑色 手柄
旋轉把手掛鎖	無
圖例介紹	帶 金屬 标牌, 1 - 2 - 3 黑色 标志
凸轮開關功能	步進開關
返回	无
關閉位置	無關位置
極描述	1P
開關位置	右 : 270° - 330° - 30°
Ip防護等級	觸點模組: IP20 操作頭: IP65 conforming to IEC 60529

補充訊息

步數	3
切換角度	60 °
[Ui] 額定絕緣電壓	440 V (污染程度 3) 符合 IEC 60947-1
額定工作功率(W)	370 W AC-23A, 110/120 V 1相 750 W AC-23A, 220/240 V 1相
額定功率(Hp)	0.33 hp 在 110/120 V 交流, 1相 0.75 hp 在 220/240 V 交流, 1相
額定工作電流Ac[le]	10 A 在 400 V AC-1 10 A 在 400 V AC-21A 3 A 在 240 V AC-15 6 A 在 120 V AC-15
額定工作電流Dc [le]	10 A 在 24 V 電阻 负载 0.3 A 在 220 V 電阻 负载 0.7 A 在 110 V 電阻 负载
電氣耐久性	100000000 周
短路保護	10 A 盒 保險絲, 類型gG

圖例介紹：帶金屬標牌，1-2-3 黑色標志。操作頭：IP65 符合 IEC 60529。額定功率 (Hp)：0.33 hp 在 110/120 V 交流，1 相；0.75 hp 在 220/240 V 交流，1 相。額定工作電流 (Ac[le])：10 A 在 400 V AC-1；10 A 在 400 V AC-21A；3 A 在 240 V AC-15；6 A 在 120 V AC-15。額定工作電流 (Dc [le])：10 A 在 24 V 電阻負載；0.3 A 在 220 V 電阻負載；0.7 A 在 110 V 電阻負載。電氣耐久性：100000000 周。短路保護：10 A 盒保險絲，類型 gG。

額定衝擊耐受電壓[Uimp]	4 kV 符合 IEC 60947-1
接點操作	慢斷
電氣連接	外加螺釘夾緊端子, 夾緊力: 2 x 1.5 mm2
機械耐久性	1000000 周
Cad總寬度	30 mm
Cad總高度	30 mm
Cad總深度	88 mm
淨重	0.045 kg

環境

標準	CENELEC EN 50013 EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60947-5-1
產品認證	CULus
防護處理	TC
運行環境空氣溫度	-20...55 °C
儲存環境溫度	-40...70 °C
電擊保護等級	等級II 符合 IEC 60536

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4.1 cm
Package 1 Width	4.1 cm
Package 1 Length	10.5 cm
Package 1 Weight	63 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	65
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4.472 kg

保固

保固	18 months
----	-----------

永續性

Green Premium™ 标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)

福祉績效

 不含 Reach 高度關切物質

 不含有毒重金屬

 不含汞

 Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
[EU RoHS 聲明](#)

中國 Rohs 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

Weee 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。