

Паспорт продукту

Технічні характеристики



КУЛАЧКОВИЙ ПЕРЕМИКАЧ 20А

K2D002WLH

⚠ Знято з виробництва: 29 січ. 2021 р.

⚠ Знято з виробництва

Головна

Серія Продукту	Harmony K
Тип Виробу Або Компоненту	Кулачковий перемикач в зборі
Найменування Компонента	K2
[Ith] Умовний Тепловий Струм У Відкритому Вик	20 A
Монтаж Продукту	Фронтальний монтаж
Спосіб Кріплення	Мультифіксація
Опис Маркування	3 металік умовні позначки , 1 - 0 - 2 чорний позначення
Функція Кулачкового Перемикача	Перемикач
Положення Вимкнено	3 вимкненим положенням
Перемикання Позицій	0-45°-315°
Ступінь Захисту	IP40 відповідно до МЭК 494-1

Додаткова інформація

[Ui] Номінальна Напряга Ізоляції	690 В (ступінь забруднення 3) відповідно до IEC 60947-1
[Ithe] Умовний Тепловий Струм В Оболонці	16 A
Електрична Зносостійкість	200000 циклів AC-23 200000 циклів AC-3 600000 циклів AC-15 600000 циклів AC-21
Максимальна Робоча Швидкість	8333 цикл/хв AC-15 2,5 цикл/хв AC-21 2,5 цикл/хв AC-23 2,5 цикл/хв AC-3
Струм Короткого Замикання	10000 A
Захист Від Короткого Замикання	20 A патрон запобіжник, тип gG
[Uimp] Номінальна Імпульсна Витримувана Напру	4 кВ в ізолюючій функції 6 кВ відповідно до МЭК 947-1
Робота Контакту	Повільне розмикання
Примусове Розмикання	3
Електричне З'єднання	Затискні гвинтові клеми гнучкий, момент затяжки: 2 x 1.5 мм² Затискні гвинтові клеми Твердий, момент затяжки: 1 x 2.5 мм²
Механічна Зносостійкість	1000000 циклів

Навколишнє середовище

Ціни, еквівалентні на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Стандарти	MEK 60947-3 для коло подачі живлення EN/IEC 60947-5-1 для ланцюг управління CENELEC EN 50013
Сертифікація Виробу	CSA 240 В 3 к.с 3 фази 2 полюс(и) UL 240 В 0,33 к.с 1 фаза 2 полюс(и) CSA 240 В 1 к.с 1 фаза UL 240 В 1 к.с 3 фази
Захисна Обробка	TC
Робоча Температура Навколишнього Середови	-25...55 °C
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40...70 °C
Ударостійкість	30 гп відповідно до MEK 68-2-27
Вібростійкість	5 гп (f = 10...150 Гц) відповідно до MEK 68-2-6
Клас Захисту Від Ураження Електричним Стру	Клас II відповідно до MEK 536 Клас II відповідно до NF C 20-030

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість **RoHS/REACH**

Забезпечення комфорту

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

[Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні