

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## КУЛАЧКОВИЙ ПЕРЕМИКАЧ 20А 2 ПОЗИЦІЇ

K2E005ALH

Знято з виробництва: 29 січ. 2021 р.

Знято з виробництва

### Головна

|                                               |                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Серія Продукту                                | Harmony K                                           |
| Тип Виробу Або Компоненту                     | Кулачковий перемикач в зборі                        |
| Найменування Компонента                       | K2                                                  |
| [Ith] Умовний Тепловий Струм У Відкритому Вик | 20 A                                                |
| Місце Встановлення                            | Передня частина                                     |
| Спосіб Кріплення                              | Мультифіксація                                      |
| Тип Головки Кулачкового Перемикача            | 3 передньою панеллю 45 x 45 мм                      |
| Тип Виконавчого Механізму                     | Чорний ручка, довжина = 35 мм                       |
| Замок Поворотної Ручки                        | Відсутній                                           |
| Опис Маркування                               | 3 металік умовні позначки , 0 - 1 чорний позначення |
| Функція Кулачкового Перемикача                | Перемикач                                           |
| Повернення                                    | Відсутній                                           |
| Положення Вимкнено                            | 3 вимкненим положенням                              |
| Опис Полюсів                                  | 5P                                                  |
| Перемикання Позицій                           | Вправо: 0° - 45°                                    |
| Ступінь Захисту                               | IP40 відповідно до MEK 529                          |

### Додаткова інформація

|                                          |                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Кут Перемикання                          | 45 °                                                                                    |
| [Ui] Номінальна Напряга Ізоляції         | 690 В (ступінь забруднення 3) відповідно до IEC 60947-1                                 |
| [Ithe] Умовний Тепловий Струм В Оболонці | 16 A                                                                                    |
| Електрична Зносостійкість                | 200000 циклів AC-23<br>200000 циклів AC-3<br>600000 циклів AC-15<br>600000 циклів AC-21 |
| Максимальна Робоча Швидкість             | 2,5 цикл/хв AC-21<br>2,5 цикл/хв AC-23<br>2,5 цикл/хв AC-3<br>8,333 цикл/хв AC-15       |
| Струм Короткого Замикання                | 10000 A                                                                                 |
| Захист Від Короткого Замикання           | 20 A патрон запобіжник, тип gG                                                          |

[Uimp] Номінальна Імпульсна 4 кВ в ізолюючій функції  
Винятково на нашу продукцію для ринку житлового будівництва індивідуальні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індивідуальні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для гарантії якості замовлення, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

|                              |                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Робота Контакту              | Повільне розмикання                                                                                                                                  |
| Примусове Розмикання         | 3                                                                                                                                                    |
| Електричне З'єднання         | Затискні гвинтові клеми гнучкий, момент затяжки: 2 x 1.5 мм <sup>2</sup><br>Затискні гвинтові клеми Твердий, момент затяжки: 1 x 2.5 мм <sup>2</sup> |
| Механічна Зносостійкість     | 1000000 циклів                                                                                                                                       |
| Габаритна Ширина <b>Cad</b>  | 45 мм                                                                                                                                                |
| Габаритна Висота <b>Cad</b>  | 45 мм                                                                                                                                                |
| Габаритна Глибина <b>Cad</b> | 97 мм                                                                                                                                                |
| Маса Нетто                   | 0,158 кг                                                                                                                                             |

## Навколишнє середовище

|                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарти                                     | MEK 60947-3 для коло подачі живлення<br>EN/IEC 60947-5-1 для ланцюг управління<br>CENELEC EN 50013<br>GB/T 14048.5 для ланцюг управління<br>GB/T 14048.3 для коло подачі живлення |
| Сертифікація Виробу                           | CSA 240 В 3 к.с 3 фази 2 -полюс(и)<br>UL 240 В 0,33 к.с 1 фаза 2 -полюс(и)<br>CSA 240 В 1 к.с 1 фаза<br>UL 240 В 1 к.с 3 фази<br>CCC                                              |
| Захисна Обробка                               | TC                                                                                                                                                                                |
| Робоча Температура<br>Навколишнього Середови  | -25...55 °C                                                                                                                                                                       |
| Температура Навколишнього<br>Повітря Для Збер | -40...70 °C                                                                                                                                                                       |
| Ударостійкість                                | 30 gn відповідно до MEK 68-2-27                                                                                                                                                   |
| Вібростійкість                                | 5 gn (f = 10...150 Гц) відповідно до MEK 68-2-6                                                                                                                                   |
| Категорія Перенапруги                         | Клас II відповідно до MEK 536<br>Клас II відповідно до NF C 20-030                                                                                                                |

## Гарантія за договором

|          |            |
|----------|------------|
| Гарантія | 18 місяців |
|----------|------------|

Сталий розвиток



Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO<sub>2</sub>.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість **RoHS/REACH**

Забезпечення комфорту

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регл ⚡⚡Me⚡⚡Ty Rohs

[Так](#)

Сертифікації та стандарти

|                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регламент <b>Reach</b>       | <a href="#">Декларація REACH</a>                                                                                                            |
| Директива Єс <b>RoHS</b>     | Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)<br><a href="#">Декларація ЄС RoHS</a>                                   |
| Декларація <b>RoHS</b> Китаю | <a href="#">China RoHS declaration</a>                                                                                                      |
| Екологічна Звітність         | <a href="#">Екологічний профіль виробу</a>                                                                                                  |
| Директива <b>WEEE</b>        | На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери. |
| Екологічний Профіль Виробу   | Спеціальні операції з переробки не потрібні                                                                                                 |