

Паспорт продукту

Технічні характеристики

ГНУЧКИЙ КУТ ШИНОПР CANALIS 160A 400V



KNA160DL4

Головна

Серія Продукту	Canalis
Назва Продукту	KN
Тип Виробу Або Компоненту	Гнучкий елемент
Опис Шини	Гнучке коліно
Область Застосування Продукту	Розподіл малої потужності
Тип Зміни Напрямку	2 виміри
[Ie] Номінальний Робочий Струм	160 A на 35 °C
[Ue] Номінальна Робоча Напруга	230...500 V
Частота Мережі	50/60 Гц
Кількість Ланцюгів	1
Тип Керування	Без
Колір	Білий (RAL 9001)

Додаткова інформація

Спосіб Кріплення	Гвинтами
Ліміт Термічної Напруги	8000 кА².с
Максимальне Випромінюване Магнітне Поле	0,186 мкТ
[Uimp] Номінальна Імпульсна Витримувана Напру	6 кВ
[Ui] Номінальна Напруга Ізоляції	500 V
[Icw] Номінальний Короткочасно Допустимий Ст	2,8 кА
[Ipk] Номінальний Ударний Струм	20 кА
Повне Гармонійне Спотворення	0...15 % 160 A 15...33 % 130 A 33...100 % 100 A
Робочий Кут	80...180 °
Довжина	355 мм
Маса Нетто	1,5 кг
Стандарти	МЕК 61439-1 МЕК 61439-6

Навколишнє середовище

Ступінь Захисту IP55 відповідно до МЕК 60529
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Ступінь Ударозахисту	IK08 conforming to MEK 62262
Робоча Температура Навколишнього Середови	0...35 °C без зниження

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	4,0 см
Ширина 1 Упаковки	11,0 см
Довжина 1 Упаковки	54,4 см
Вага 1 Упаковки	1,08 кг
Тип 2 Упаковки	P06
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	4
Висота 2 Упаковки	32 см
Ширина 2 Упаковки	60 см
Довжина 2 Упаковки	80 см
Вага 2 Упаковки	10,72 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)

Забезпечення комфорту

✓	Reach Free Of Svhc	
✓	Toxic Heavy Metal Free	
✓	Не Містить Ртуті	
✓	Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs	Так
✓	Halogen Free Product	

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.