

Паспорт продукту

Технічні характеристики



КОНТАКТОР D

LC1DTK12M7

Знято з виробництва: 23 січ. 2021 р.

Знято з виробництва

Головна

Діапазон	TeSys
Назва Продукту	TeSys LC1D.K TeSys Deca
Тип Виробу Або Компоненту	Конденсаторний робочий контактор
Назва Пристрою	LC1DTK
Застосування Контактора	Корекція коефіцієнта потужності
Опис Полюсів	3P
Склад Контактів Силового Полюса	3 NO (ГЕРМЕТИЧНИЙ)
[Ue] Номінальна Робоча Напруга	Коло подачі живлення: <= 690 В змінний струм 50/60 Гц
Номінальна Реактивна Потужність	25 кВАр на 220...240 В змінний струм 50/60 Гц на <55 °C 40 кВАр на 400...440 В змінний струм 50/60 Гц на <55 °C 58 кВАр на 660...690 В змінний струм 50/60 Гц на <55 °C
Тип Схеми Керування	Змінний струм на 50/60 Гц
[Uc] Напруга Схеми Керування	220 В змінний струм 50/60 Гц
Компонування Допоміжного Контакту	1 нормально відкритий + 2 нормально закритих
Монтажна Опора	Рейка Пластина
Стандарти	MEK 60070 NF C 54-100 VDE 0560 MEK 60831
Сертифікація Виробу	UL CSA
Клеми Підключення	Коло подачі живлення: з'єднувач 1 2,5 мм ² - жорсткість кабелю: гнучкий з кабельним наконечником Коло подачі живлення: з'єднувач 1 4 мм ² - жорсткість кабелю: Твердий з кабельним наконечником Коло подачі живлення: з'єднувач 2 1,5 мм ² - жорсткість кабелю: гнучкий з кабельним наконечником Коло подачі живлення: з'єднувач 2 4 мм ² - жорсткість кабелю: Твердий з кабельним наконечником
◆◆Om◆◆Нт Затягування	Коло подачі живлення: 5 Н.м - на з'єднувач

Додаткова інформація

Тип Допоміжних Контактів	тип механічно з'єднані 1 нормально відкритий + 1 нормально закритий відповідно до IEC 60947-5-1 тип дзеркальний контакт 1 нормально закритий відповідно до MEK 60947-4-1
--------------------------	---

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Ступінь Захисту	IP2x відповідно до МЕК 60529 IP2x відповідно до VDE 0106
Захисна Обробка	ТН відповідно до МЕК 60068-2-30
Робоча Температура Навколишнього Середови	-5...60 °C
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-60...80 °C
Висота Над Рівнем Моря	0...3000 m
Висота	180 мм
Ширина	75 мм
Глибина	150 мм
Маса Нетто	1,3 кг

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

[Так](#)

Сертифікації та стандарти

Директива Єс Rohs	Сумісни Декларація ЄС RoHS
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.