

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## ПУСКАЧ TESYS LE1 В КОРПУСІ 9А~380В

LE1D09Q7

### Головна

|                               |                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Діапазон                      | TeSys                                                                                       |
| Назва Продукту                | TeSys LE                                                                                    |
| Назва Пристрою                | LE1D                                                                                        |
| Тип Виробу Або Компоненту     | Закритий пускач♦♦ DOL                                                                       |
| Область Застосування Продукту | Стандартний                                                                                 |
| Категорія Застосування        | AC-3                                                                                        |
| Склад Пристрою                | Теплове реле перевантаження Замовляється окремо<br>Контактор                                |
| Тип Керування                 | Кнопковий вимикач запуск зелений I<br>Кнопковий вимикач зупинка/повторний запуск червоний O |

### Додаткова інформація

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потужність Двигуна [Квт]                      | 4 кВт на 380/400 В змінний струм 50/60 Гц<br>4 кВт на 415 В змінний струм 50/60 Гц<br>4 кВт на 440 В змінний струм 50/60 Гц<br>2,2 кВт на 220/230 В змінний струм 50/60 Гц<br>5,5 кВт на 500 В змінний струм 50/60 Гц<br>5,5 кВт на 660/690 В змінний струм 50/60 Гц |
| [Ith] Умовний Тепловий Струм Вільного Повітря | 9 A                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Uc] Напруга Ланцюга Керування                | 380 В змінний струм 50/60 Гц                                                                                                                                                                                                                                         |
| Кількість Кабельних Введень                   | 2 ISO20 верхній<br>2 ISO20 дно                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ширина                                        | 88 мм                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Висота                                        | 166 мм                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Глибина                                       | 128,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Маса Нетто                                    | 0,92 кг                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Навколишнє середовище

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Матеріал                                    | Полікарбонат                  |
| Ступінь Захисту                             | IP65 відповідно до MEK 60529  |
| Ступінь Ударозахисту                        | IK07 conforming to MEK 60529  |
| Стандарти                                   | MEK 60947-4-1                 |
| Робоча Температура Навколишнього Середовища | -5...40 °C                    |
| Характеристики Зовнішнього Середовища       | Стандартні умови експлуатації |

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

## Пакувальна одиниця

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Тип 1 Упаковки                 | PCE       |
| Кількість Одиниць У 1 Упаковці | 1         |
| Висота 1 Упаковки              | 20,000 см |
| Ширина 1 Упаковки              | 18,000 см |
| Довжина 1 Упаковки             | 23,000 см |
| Вага 1 Упаковки                | 877,000 г |
| Тип 2 Упаковки                 | P06       |
| Кількість Одиниць У 2 Упаковці | 30        |
| Висота 2 Упаковки              | 75,000 см |
| Ширина 2 Упаковки              | 60,000 см |
| Довжина 2 Упаковки             | 80,000 см |
| Вага 2 Упаковки                | 38,920 кг |

## Гарантія за договором

|          |            |
|----------|------------|
| Гарантія | 18 місяців |
|----------|------------|

Сталий розвиток



Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO<sub>2</sub>.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

### Забезпечення комфорту

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

[Так](#)

### Сертифікації та стандарти

|                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регламент <b>Reach</b>       | <a href="#">Декларація REACH</a>                                                                                                            |
| Директива Єс <b>Rohs</b>     | Сумісни<br><a href="#">Декларація ЄС RoHS</a>                                                                                               |
| Декларація <b>Rohs</b> Китаю | <a href="#">China RoHS declaration</a>                                                                                                      |
| Екологічна Звітність         | <a href="#">Екологічний профіль виробу</a>                                                                                                  |
| Директива <b>Weee</b>        | На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери. |
| Екологічний Профіль Виробу   | <a href="#">Інформація про закінчення терміну експлуатації</a>                                                                              |