



數位編碼器介面模組

VW3A3420



主要訊息

產品範圍	Altivar
產品或元件類別	数字编码界面模块
範圍相容性	Altivar Process ATV900 Altivar Process模組化 Altivar Machine ATV340
通訊埠協定	RS422
編碼器類別	EnDat 2.2 A/B/I 增量型 XCC1 R型 A/B/I 增量型 XCC1 类型 X SSI 绝对编码器 XCC2 类型 SG SSI 绝对编码器 XCC3 类型 SB
[Us] 額定供應電壓	5 V DC (電壓限制: 4.75...5.25 V) 12 V DC (電壓限制: 11.4...12.6 V) 24 V DC (電壓限制: 22.8...25.2 V)

補充訊息

最大電源電流	0.25 A 在 5 V DC 0.1 A 在 12 V DC 0.1 A 在 24 V DC
保護類別	短路保護 過載保護
設備之間的最大電纜距離	100 m A/B/I) 50 m SSI) 100 m SSI)在 300 kHz 50 m enDat 2.2) 100 m enDat 2.2)有传播延迟补偿
最大工作頻率	1000 kHz
輸入信號	Data+, Data- enDat 2.2) Data+, Data- SSI) Temp+, Temp- A+,A-/B+,B-/I+,I- A/B/I) TTL
輸入阻抗	121 Ω
輸出信號	Clock+, Clock- SSI) Data+, Data-, Clock+, Clock- enDat 2.2)
連接器類別	1 公头高密度SUB-D 15
淨重	0.15 kg

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

此圖為參考圖，實際產品請參閱產品說明書。圖中所示之產品可能與實際產品有所差異，恕不另行通知。

Package 1 Height	7.0 cm
Package 1 Width	13.0 cm
Package 1 Length	19.0 cm
Package 1 Weight	155.0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	16
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	3.206 kg



Green Premium™ 标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明 RoHS/REACH

福祉績效

- ✓

不含汞
- ✓

Rohs 除外項目相關資訊

是
- ✓

不含 Pvc

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu Rohs 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
中國 Rohs 規定	中國 RoHS 聲明
環境聲明	產品環境設定檔
循環概況	無須執行特定回收作業