

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕХРЕСНИЙ (СХ.7),АЛЮМ.

MGU3.205.30

Знято з виробництва: 15 черв. 2023 р.

Знято з виробництва

Головна

Асортимент Продукції	Unica
Назва Колекції	Unica Top - Unica Class
Тип Виробу Або Компоненту	Вимикач
Опис Виробу	Механізм
Тип Технології	Електромеханічний
Функція Перемикання	Проміжний
Кількість Клавiш	1
Область Застосування Продукту	Керування світлом
Додаткове Обладнання	Внутрішній роз'єм живлення
Відтінок Кольору	Алюмінієвий

Додаткова інформація

Номинальний Струм	10 АХ
[Ue] Номинальна Робоча Напруга	250 В
Тип Мережі	Змінний струм
Частота Мережі	50/60 Гц
Електрична Зносостійкість	10000 циклів
Опір Ізоляції	> 5 МОм на 500 В
Електрична Міцність Ізоляції	2000 В
Мінімальна Вимикаюча Здатність	200 операцій 1,25 В і 1,1 мкА, cos phi = 0,3
Відстань Відкриття	> 3 мм
Актuator	Куліса
Кількість Модулів	2 модулі
Клеми Підключення	Безгвинтові затискачі
Поперечний Переріз Кабеля	0...2,5 мм ² жорсткий кабель 0...2,5 мм ² гнучкий кабель
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Покриття механізму
Спосіб Кріплення	3 кліпсою
Ширина	45 мм

Висота 45 мм
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Глибина Встановлення	22 мм
Маса Нетто	0,0258 кг
Робоча Температура Навколишнього Середови	25...35 °C
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	0...50 °C
Стандарти	EN 60669-1 Директива з низьковольтного обладнання ЕМС директива

Навколишнє середовище

Мінімальне Спотворення Ширини Імпульсу	IP20
Ступінь Ударозахисту	IK01
Характеристики Зовнішнього Середовища	Спирт Ацетон Бензин Стійкість до УФ Мастило Відбілювач Рідке мило Рідина для миття вікон

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	4,500 см
Ширина 1 Упаковки	6,500 см
Довжина 1 Упаковки	6,500 см
Вага 1 Упаковки	28,400 г
Тип 2 Упаковки	BB1
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	10
Висота 2 Упаковки	4,500 см
Ширина 2 Упаковки	13,500 см
Довжина 2 Упаковки	33,500 см
Вага 2 Упаковки	352,000 г
Тип 3 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	100
Висота 3 Упаковки	30,000 см
Ширина 3 Упаковки	30,000 см
Довжина 3 Упаковки	40,000 см
Вага 3 Упаковки	3,898 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 months
----------	-----------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість **RoHS/REACH**

Забезпечення комфорту

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

[Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні