



懸垂式控制站 XAC-B - 2 按鈕

XACB220

主要訊息

產品範圍	Harmony XAC
產品或元件類別	吊車開關
設備短名稱	XACB

補充訊息

控制站類別	雙絕緣
外殼材料	玻璃增強聚酯
電路類別	電源電路
機櫃類別	完全就緒
控制站應用	單速提升電機控制
控制站組成	2按鈕
控制按鈕類別	第一個按鈕 3極 上升，慢 第二個按鈕 3極 下，慢
產品相容性	XESD2201 用於換向操作
機械連鎖	帶機械連鎖
控制站顏色	黃色
連接 - 端子	螺絲端子, 1 x 2.5 mm ² 帶或不帶電纜頭 螺絲端子, 2 x 1.5 mm ² 帶或不帶電纜頭
標準	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 no 14
產品認證	CSA類別4
防護處理	TH
運行環境空氣溫度	-25...70 °C
儲存環境溫度	-40...70 °C
抗振	15 gn (f= 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	100 gn 符合 IEC 60068-2-27
過電壓類別	等級II 符合 IEC 61140
IP防護等級	IP65 conforming to IEC 60529
機械耐久性	1000000 周
電纜進線口	階梯式進氣口橡膠套 7...13 mm
[Ithe] 常規封閉熱電流	20 A
[UI] 額定絕緣電壓	500 V (污染程度 3) 符合 IEC 60947-1 300 V 符合 CSA

此文件為 Schneider Electric 的財產，未經許可不得複製、分發或公開。所有權利保留。© 2024 Schneider Electric

[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	6 kV 符合 IEC 60947-1
接點操作	快速動作
操作力矩	32 N 按鈕
短路保護	12 A 保險絲保護 由 盒保險絲類型aM
額定功率 (Hp)	3 hp 在 240 V
額定工作功率 (W)	3000 W 在 240 V 3000 W 在 400 V
電氣耐久性	1000000 周 AC-3, 3000 W 在 400 V, 工作額定值 <10 cyc/mn, 負載係數 = 0.4 符合 IEC 60947-3附錄A 1000000 周 AC-4, 3000 W 在 400 V, 工作額定值 <10 cyc/mn, 負載係數 = 0.4 符合 IEC 60947-3附錄A 700000 周 AC-3, 3000 W 在 240 V, 工作額定值 <10 cyc/mn, 負載係數 = 0.4 符合 IEC 60947-3附錄A 700000 周 AC-4, 3000 W 在 240 V, 工作額定值 <10 cyc/mn, 負載係數 = 0.4 符合 IEC 60947-3附錄A
端子描述Iso N°1	(13-14)NO (23-24)NO (63-64)NO (53-54)NO (73-74)NO (33-34)NO
端子標識	(11-12)NC (13-14)NO
淨重	0.355 kg

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	11.5 cm
Package 1 Width	10.5 cm
Package 1 Length	26.5 cm
Package 1 Weight	875.0 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	40.0 cm
Package 2 Length	60.0 cm
Package 2 Weight	9.583 kg

保固

保固	18 months
----	-----------

永續性

Green Premium™ 标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)

福祉績效

 不含 Reach 高度關切物質

 不含有毒重金屬

 不含汞

 Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令 [預防性合規 \(產品不在 EU RoHS 法規範圍內\)](#)
[EU RoHS 聲明](#)

中國 Rohs 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

Weee [本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。](#)