

Паспорт продукту

Технічні характеристики



НАГРІВАЧ 100BT 400B

NSYCR100WU1C

Головна

Діапазон	ClimaSys
Назва Продукту	ClimaSys CR
Тип Виробу Або Компоненту	Резистивний нагрівач
Діапазон Потужності	100 Вт
Вхідна Напруга	12...24 В постійний струм
Електричне З'єднання	4 гвинтові клеми 2.5 мм²

Додаткова інформація

Робоче Положення	Вертикальне
Робоча Температура Навколишнього Середови	-40...70 °C
Мінімальне Спотворення Ширини Імпульсу	IP20
Клас Електричної Ізоляції	Клас II
Сертифікація Виробу	VDE
Матеріал	Корпус: екструдований алюміній Кришка: пластик
Висота	Зовнішній: 150 мм
Ширина	Зовнішній: 60 мм
Глибина	Зовнішній: 90 мм
Умови Використання	Необхідний електричний захист Обігрівачі повинні встановл. з термоконтролером Герметичний корпус
Спосіб Кріплення	Затискачами
Монтажна Опора	35 мм DIN-рейка

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	7,0 см
Ширина 1 Упаковки	10,0 см
Довжина 1 Упаковки	13,0 см
Вага 1 Упаковки	360,0 г

Тип 2 Упаковки PAL
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замови, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Висота 2 Упаковки	20,0 см
Ширина 2 Упаковки	30,0 см
Довжина 2 Упаковки	40,0 см
Вага 2 Упаковки	3,6 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По [Так](#)
Регламенту Rohs

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Відповідає виняткам
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні