

產品資料表

規格



Illuminated push button, Harmony XB7, ILLUM. P.B, Bulb, Spring Rtn -1 NO, Green, 230 V

XB7NW3361

主要訊息

產品範圍	Harmony XB7
產品或元件類別	發光按鈕
設備短名稱	XB7
安裝直徑	22 mm
每組銷售單位	10
光源	白熾燈(不包括燈泡)
設備介紹	單片機

補充訊息

高度	29 mm
寬度	29 mm
深度	57.5 mm
端子描述Iso N°1	(13-14)NO
淨重	0.022 kg
設備安裝	固定孔 - 直徑: 22.5 mm 22.3 +0.4/0 符合 IEC 60947-1
固定中心	>= 30 x 40 mm (支架面板) 金屬 - 厚度: 1...6 mm >= 30 x 40 mm (支架面板) 塑膠 - 厚度: 2...6 mm
固定模式	頭部下方的固定螺母: 2...2.4 N.m
信號單元頭形狀	圓形
操作符類別	彈簧復歸
操作員配置	綠色 投影, 無標記
接點類型和構成	1 NO
接點操作	慢斷
正邏輯開啟	無
機械耐久性	300000 周
連接 - 端子	螺絲端子, <= 2 x 1.5 mm2 帶電纜端 符合 IEC 60947-1 螺絲端子, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm2 無電纜端, 帶框 符合 IEC 60947-1
鎖緊轉矩	0.8...1.2 N.m 符合 IEC 60947-1
螺絲頭形狀	交叉 兼容 JIS 1號螺絲起子 交叉 兼容 飛利浦1號螺絲起子 交叉 兼容 pozidriv 1號螺絲起子 槽 兼容 平Ø 4 mm螺絲起子 槽 兼容 平Ø 5.5 mm螺絲起子
短路保護	4 A 插裝式保險絲類型gG 符合 IEC 60947-5-1

此圖為產品外觀圖，並非實際產品，僅供參考。產品實際外觀請參閱產品說明書。

[Ui] 額定絕緣電壓	250 V (污染程度 3) 符合 IEC 60947-1
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	4 kV 符合 IEC 60947-1
[Ie] 額定工作電流	0.1 A 在 250 V, DC-13, R300 符合 IEC 60947-5-1 0.22 A 在 125 V, DC-13, R300 符合 IEC 60947-5-1 0.3 A 在 240 V, AC-14, D300 符合 IEC 60947-5-1 0.6 A 在 120 V, AC-14, D300 符合 IEC 60947-5-1
電氣耐久性	1000000 周, DC-13, 0.3 A 在 24 V, 工作額定值 <216000 cyc/mn, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C 1000000 周, AC-15, 0.03 A 在 230 V, 工作額定值 <216000 cyc/mn, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C 1000000 周, AC-15, 0.09 A 在 240 V, 工作額定值 <108000 cyc/mn, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
電氣可靠性	$\Lambda \leq 10\exp(-6)$ 在 17 V 和 5 mA 符合 IEC 60947-5-4
信號類型	穩定
燈泡底座	BA 9s
[Us] 額定供應電壓	230 V 交流
電源電壓限制	195...264 V 交流
相容性代碼	XB7

環境

防護處理	TH
儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-25...55 °C
電擊保護等級	等級II 符合 IEC 61140
Ip防護等級	IP20 符合 IEC 60529 (背面) IP65 符合 IEC 60529 (正面)
Nema防護等級	NEMA 12 符合 UL 50 E NEMA 3 符合 UL 50 E
標準	UL 508 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 CSA C22.2 no 14 JIS C8201-1
抗振	5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27
電磁輻射	B類 符合 IEC 55011

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6.0 cm
Package 1 Width	3.2 cm
Package 1 Length	3.2 cm
Package 1 Weight	22.0 g

保固

保固	18 months
----	-----------

永續性

Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)





透明

RoHS/REACH

福祉績效

 不含汞

 RoHS 除外項目相關資訊 [是](#)

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明
環境聲明	產品環境設定檔
Weee	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
循環概況	壽命結束資訊