


Паспорт продукту

Технічні характеристики



SAREL 2KONT ПРУЖИННА КЛЕМА ЗАЗЕМЛ 16MM

NSYTRR162PE

⚠ Буде знято з виробництва: 30 черв. 2024 р.

⚠ Буде знято з виробництва

Головна

Діапазон	Lineryg
Назва Продукту	Lineryg TR
Тип Виробу Або Компоненту	Клемна колодка
Назва Пристрою	TRR
Тип Клемного Блоку	Захисне заземлення
Рівень Клемного Блоку	1
Спосіб Кріплення	Затисканням
Номинальний Поперечний Переріз	16 мм²
Довжина	80 мм
Колір	Зелено-жовтий
Кількість В Одному Комплекті	Набір 50 одиниць

Додаткова інформація

Ширина	12,2 мм
Висота	51 мм
Клеми Підключення	1 x Пружинний термінал: вверх 1 x Пружинний термінал: Нижній
Кількість Підключень	2
Положення З'єднання	Верхній
Кількість Вимірюючих Входів	2
Поперечний Переріз Кабеля	0,2...25 мм², Твердий 0,2...16 мм², гнучкий без кабельного наконечника 1,5...16 мм², гнучкий з кабельним наконечником
Довжина Зачистки Проводів	18 мм
Тип Інструменту	Підключення: плоска викрутка Відключення: плоска викрутка
Матеріал	Поліамід 6/6: ізоляційний корпус
Діелектричні Втрати	0,01 при 1 МГц відповідно до MEK 60250 0,01 при 1 МГц відповідно до VDE 0303-T4
Діелектрична Постійна	3,7 при 1 МГц
Питомий Опір	10000 МОм.м відповідно до MEK 60093 10000 МОм.м відповідно до VDE 0303-T30

Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва ліквідовані у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для 1000 житлових будівель (РБ-0994-Б30) станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для певних типів застосування, визначених користувачем.

Опір Повзучості	500 CTI (> 400 кБ) відповідно до MEK 60093 500 CTI (> 400 кБ) відповідно до VDE 0303-T30
Вогнестійкість	V0, товщина 0,8 мм відповідно до UL 94
Маса Нетто	51,2 г
Сумісність Серії	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Упаковка Spacial Kaedra Pragma TeSys
Сумісність Продуктів	Просторові корпуси

Навколишнє середовище

Сертифікація Виробу	IEC-Ex GL LR cURus ATEX EAC VDE CSA DNV
Електрична Міцність Ізоляції	1000 В відповідно до MEK 60243-1
Робоча Температура Навколишнього Середови	-40...130 °C відповідно до MEK 60216-1 -40...130 °C відповідно до VDE 0304-T21

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	1,2 см
Ширина 1 Упаковки	5,1 см
Довжина 1 Упаковки	8 см
Вага 1 Упаковки	48 г
Тип 2 Упаковки	BB1
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	25
Висота 2 Упаковки	6,2 см
Ширина 2 Упаковки	11,2 см
Довжина 2 Упаковки	31,3 см
Вага 2 Упаковки	1,259 кг
Тип 3 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	200
Висота 3 Упаковки	30 см
Ширина 3 Упаковки	30 см
Довжина 3 Упаковки	40 см
Вага 3 Упаковки	10,563 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

[Так](#)
- ✓

Halogen Free Plastic Parts Product

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні