

Паспорт продукту

Технічні характеристики



SAREL 4KONT ПРУЖ МИНИ ФЛ КЛЕМА 2,5MM CIP

NSYTRR24MFF

- Знято з виробництва: 9 жовт. 2023 р.
- Завершення терміну служби: 6 груд. 2023 р.

Знято з виробництва

Головна

Діапазон	Linergy
Назва Продукту	Linergy TR
Тип Виробу Або Компоненту	Міні клемник
Назва Пристрою	TRR
Категорія Аксесуара/Запасної Частини	Аксесуар для підключення
Тип Клемного Блоку	Прохідний
Рівень Клемного Блоку	1
Спосіб Кріплення	Прямий
Номінальний Поперечний Переріз	2,5 мм²
Довжина	32 мм
Колір	Сірий
Кількість В Одному Комплекті	Набір 50 одиниць

Додаткова інформація

Ширина	10,4 мм
Висота	22 мм
Клеми Підключення	2 x Пружинний термінал: Нижній 2 x Пружинний термінал: вверх
Кількість Підключень	4
Положення З'єднання	Верхній
Кількість Вимірюючих Входів	0
Поперечний Переріз Кабеля	0,08...2,5 мм², гнучкий без кабельного наконечника 0,08...4 мм², Твердий з кабельним наконечником 0,2...2,5 мм², гнучкий з кабельним наконечником 0,08...4 мм², Твердий без кабельного наконечника
Довжина Зачистки Проводів	8 мм
Тип Інструменту	Підключення: плоска викрутка Відключення: плоска викрутка
[Ue] Номінальна Робоча Напруга	800 В відповідно до MEK 60947-7-1 550 В відповідно до ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 В cURus
[In] Номінальний Струм	20 A cURus 24 A відповідно до MEK 60947-7-1 22 A відповідно до ATEX Exe II Ex II 2 GD

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для гарантії якості замовлення, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Матеріал	Поліамід 6/6: ізоляційний корпус Мідний сплав: з'єднувач і гвинт Мідний сплав: сполучна ланка Хромопнікелева сталь: Пружина
Діелектричні Втрати	0,01 при 1 МГц відповідно до MEK 60250 0,01 при 1 МГц відповідно до VDE 0303-T4
Діелектрична Постійна	3,7 при 1 МГц
Питомий Опір	10000 МОм.м відповідно до MEK 60093 10000 МОм.м відповідно до VDE 0303-T30
Поверхневий Опір	1000 ГОм відповідно до MEK 60093 1000 ГОм відповідно до VDE 0303-T30
Опір Повзучості	500 СТІ (> 400 кВ) відповідно до MEK 60093 500 СТІ (> 400 кВ) відповідно до VDE 0303-T30
Вогнестійкість	V0, товщина 0,8 мм відповідно до UL 94
Маса Нетто	7,1 г
Сумісність Серії	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Упаковка Spacial Kaedra Pragma TeSys
Сумісність Продуктів	Просторові корпуси

Навколишнє середовище

Сертифікація Виробу	cURus CSA EAC ATEX IEC-Ex
Електрична Міцність Ізоляції	1000 В відповідно до MEK 60243-1
Робоча Температура Навколишнього Середови	-40...130 °C відповідно до MEK 60216-1 -40...130 °C відповідно до VDE 0304-T21

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	1,778 см
Ширина 1 Упаковки	2,54 см
Довжина 1 Упаковки	3,302 см
Вага 1 Упаковки	4,536 г
Тип 2 Упаковки	CAR
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	50
Висота 2 Упаковки	5 см
Ширина 2 Упаковки	7 см
Довжина 2 Упаковки	27 см
Вага 2 Упаковки	402 г

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

Так
- ✓

Halogen Free Plastic Parts Product

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні