


產品資料表

規格



照光按鈕頭 - Ø 22 - 綠 - 用於銘牌插入

ZB5CW333

主要訊息

產品範圍	Harmony XB5
產品或元件類別	照光按鈕頭
設備短名稱	ZB5
產品相容性	通用LED
擋板材料	深灰色塑膠
安裝直徑	22 mm
每組銷售單位	1
頭部類別	標準
信號單元頭形狀	正方形
操作符類別	彈簧復歸
操作員配置	綠色 平頭, 無標記
操作員附加資訊	用於插入圖例

補充訊息

Cad總寬度	30 mm
Cad總高度	30 mm
Cad總深度	30 mm
淨重	0.023 kg
耐高壓墊圈	7000000 Pa 在 55 °C, 距離: 0.1 m
機械耐久性	10000000 周
主組	照光按鈕
產品組	帶圖例插入器的平頭按鈕
站名稱	XALD 1...5開口 XALK 2...5開口
色蓋/操作部或鏡片顏色	綠色
標記	無標記
電氣構成代碼	M1 6 單個 前面安裝 有 整組LED M2 6 單雙 前面安裝 有 整組LED M6 2 單個 前面安裝 有 整組LED和變壓器 M10 2 單個 前面安裝 有 整組LED MF1 2 單個 前面安裝 有 整組LED MR1 2 單個 背面安裝 有 整組LED
設備介紹	基本元素

此圖為參考圖，僅供說明之用，不作為安裝或維修之依據。請參閱相關技術文獻。

環境

防護處理	TC
儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-40...70 °C
過電壓類別	等級II 符合 IEC 60536
Ip防護等級	IP66 符合 IEC 60529
Nema防護等級	NEMA 13 NEMA 4X
Ik防護等級	IK05 conforming to EN 50102
標準	EN/IEC 60947-5-4 GB 14048.5 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 no 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C8201-1
產品認證	DNV 勞埃德船級社 BV UL認證 CSA GL
抗振	5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4.0 cm
Package 1 Width	5.0 cm
Package 1 Length	3.0 cm
Package 1 Weight	20.0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	200
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4.411 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



RoHS/REACH

福祉績效

- ☒ 不含 Reach 高度關切物質
- ☒ 不含有毒重金屬
- ☒ 不含汞
- ☒ Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu Rohs 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明
中國 Rohs 規定	中國 RoHS 聲明