

Паспорт продукту

Технічні характеристики



SAREL 2KONT ГВИНТОВА КЛЕМА ЗАЗЕМЛ 35MM

NSYTRV352PE

- Знято з виробництва: 9 груд. 2020 р.
- Завершення терміну служби: 30 груд. 2021 р.

Знято з виробництва

Головна

Діапазон	Linergy
Назва Продукту	Linergy TR
Тип Виробу Або Компоненту	Клемна колодка
Назва Пристрою	TRV
Тип Клемного Блоку	Захисне заземлення
Рівень Клемного Блоку	1
Спосіб Кріплення	Затисканням
Номінальний Поперечний Переріз	35 мм²
Довжина	65,7 мм
Колір	Зелено-жовтий
Кількість В Одному Комплекті	Набір 50 одиниць

Додаткова інформація

Ширина	16 мм
Висота	60,2 мм
Клеми Підключення	1 x Гвинтовий затискач: вверх 1 x Гвинтовий затискач: Нижній
Кількість Підключень	2
Положення З'єднання	Збоку
Кількість Вимірюючих Входів	2
Поперечний Переріз Кабеля	1,5...50 мм², Твердий 2,5...35 мм², гнучкий з кабельним наконечником 1,5...50 мм², гнучкий без кабельного наконечника
Момент Затягування	3,2...3,7 Н.м
Довжина Зачистки Проводів	18 мм
Тип Інструменту	Підключення: викрутка Відключення: викрутка
[In] Номінальний Струм	125 A відповідно до MEK 60947-7-1
Матеріал	Поліамід 6/6: ізоляційний корпус
Діелектричні Втрати	0,01 при 1 МГц відповідно до MEK 60250 0,01 при 1 МГц відповідно до VDE 0303-T4

Діелектрична Постійна 3,7 при 1 МГц
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Питомий Опір	10000 МОм.м відповідно до MEK 60093 10000 МОм.м відповідно до VDE 0303-T30
Поверхневий Опір	1000 ГОм відповідно до MEK 60093 1000 ГОм відповідно до VDE 0303-T30
Опір Повзучості	500 СТІ (> 400 кБ) відповідно до MEK 60093 500 СТІ (> 400 кБ) відповідно до VDE 0303-T30
Вогнестійкість	V0, товщина 0,8 мм відповідно до UL 94
Маса Нетто	85,79 г
Сумісність Серії	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Упаковка Spacial Kaedra Pragma TeSys
Сумісність Продуктів	Просторові корпуси

Навколишнє середовище

Сертифікація Виробу	VDE EAC CSA cURus IEC-Ex GL ATEX
Електрична Міцність Ізоляції	1000 В відповідно до MEK 60243-1
Робоча Температура Навколишнього Середови	-40...130 °C відповідно до MEK 60216-1 -40...130 °C відповідно до VDE 0304-T21

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	9,500 см
Ширина 1 Упаковки	18,000 см
Довжина 1 Упаковки	28,000 см
Вага 1 Упаковки	85,000 г
Тип 2 Упаковки	BB1
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	50
Висота 2 Упаковки	9,500 см
Ширина 2 Упаковки	18,000 см
Довжина 2 Упаковки	28,000 см
Вага 2 Упаковки	4,418 кг
Тип 3 Упаковки	P06
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	1700
Висота 3 Упаковки	75,000 см
Ширина 3 Упаковки	60,000 см
Довжина 3 Упаковки	80,000 см
Вага 3 Упаковки	161,580 кг

Гарантія за договором

Гарантія 18 місяців

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

✓ Reach Free Of Svhc	
✓ Toxic Heavy Metal Free	
✓ Не Містить Ртуті	
✓ Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs	Так
✓ Halogen Free Plastic Parts Product	

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні