

Паспорт продукту

Технічні характеристики



SAREL 2KONT ГВИНТ МИНИ КЛЕМА ЗАЗЕМЛ 4ММ

NSYTRV42MPE

Головна

Діапазон	Linergy
Назва Продукту	Linergy TR
Тип Виробу Або Компоненту	Міні клеммник
Назва Пристрою	TRV
Тип Клемного Блоку	Захисне заземлення
Рівень Клемного Блоку	1
Спосіб Кріплення	Затисканням
Номінальний Поперечний Переріз	4 мм²
Довжина	30 мм
Колір	Зелено-жовтий
Кількість В Одному Комплекті	Набір 50 одиниць

Додаткова інформація

Ширина	6,2 мм
Висота	34 мм
Клеми Підключення	1 x Гвинтовий затискач: вверх 1 x Гвинтовий затискач: Нижній
Кількість Підключень	2
Положення З'єднання	Збоку
Кількість Вимірюючих Входів	1
Поперечний Переріз Кабеля	0,2...6 мм², Твердий 0,2...4 мм², гнучкий з кабельним наконечником 0,2...4 мм², гнучкий без кабельного наконечника
Момент Затягування	0,6...0,8 Н.м
Довжина Зачистки Проводів	8 мм
Тип Інструменту	Підключення: викрутка Відключення: викрутка
Матеріал	Поліамід 6/6: ізоляційний корпус
Діелектричні Втрати	0,01 при 1 МГц відповідно до MEK 60250 0,01 при 1 МГц відповідно до VDE 0303-T4
Питомий Опір	1000 МОм.м відповідно до MEK 60093 1000 МОм.м відповідно до VDE 0303-T30
Поверхневий Опір	1000 ГОм відповідно до MEK 60093 1000 ГОм відповідно до VDE 0303-T30

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Опір Повзучості	500 CTI (> 400 кБ) відповідно до MEK 60093 500 CTI (> 400 кБ) відповідно до VDE 0303-T30
Вогнестійкість	V0, товщина 0,8 мм відповідно до UL 94
Сумісність Серії	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Упаковка Spacial Kaedra Pragma TeSys
Сумісність Продуктів	Просторові корпуси

Навколишнє середовище

Сертифікація Виробу	ATEX EAC cURus CSA VDE IEC-Ex
Електрична Міцність Ізоляції	1000 В відповідно до MEK 60243-1
Робоча Температура Навколишнього Середови	-40...130 °C відповідно до MEK 60216-1 -40...130 °C відповідно до VDE 0304-T21

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	0,6 см
Ширина 1 Упаковки	3,0 см
Довжина 1 Упаковки	3,4 см
Вага 1 Упаковки	7,0 г
Тип 2 Упаковки	BB1
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	50
Висота 2 Упаковки	4,8 см
Ширина 2 Упаковки	7,4 см
Довжина 2 Упаковки	14,8 см
Вага 2 Упаковки	376 г
Тип 3 Упаковки	S01
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	150
Висота 3 Упаковки	15 см
Ширина 3 Упаковки	15 см
Довжина 3 Упаковки	40 см
Вага 3 Упаковки	1,323 кг

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість **RoHS/REACH**

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Відповідає виняткам
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні