

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Модульний міні щит, Mureva, 1x8 модулів, клемний блок заземлення та нейтралі

13443

Головна

Діапазон	Mureva
Назва Продукту	Корпус Mureva
Тип Виробу Або Компоненту	Погодостійкий корпус
Тип Шафи	Міні-корпус для модульного пристрою
Опис Монтажноі Плати	Без монтажноі пластини

Додаткова інформація

Монтаж Шафи	Поверхня
Кількість Модулів Ш = 9 Мм	16
Кількість Модулів Шириною 18 Мм На Ряд	8
Загальна Кількість Модулів Шириною 18 Мм	8
Кількість Горизонтальних Рядів	1
Клас Електричної Ізоляції	Клас II Подвійна ізоляція
Додаткове Обладнання	1 комплект маркування 4 клемна колодка 4 отвори
Тип Передньої Кришки	Прозорий
Розсіювана Потужність [Вт]	15 В
[In] Номінальний Струм	63 А
Тип Рейки	DIN
Кількість Попередніх Вирізів Pg Iso	5
Кількість Клемних Блоків	4 Земля / нейтраль (Гвинтове з'єднання) з 4 випереджає
Розподільчий Блок Відводів	8 x 10 мм ² 8 x 16 мм ²
Опис Параметрів Блокування	Додатковий замок
Матеріал Корпусу	самозагасаючий полімер
Ширина	195 мм
Висота	200 мм
Глибина	112 мм
Внутрішня Глибина	56 мм
Колір	Двері: прозорий зелений Шафа: Світлий сірий (RAL 7035)

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Навколишнє середовище

Стандарти	MEK 60670 MEK 60695-2-1 EN 50262 MEK 61439-3
Вогнестійкість	650 °C відповідно до MEK 60695-2-1
Ступінь Захисту	IP65 відповідно до MEK 60529
Ступінь Ударозахисту	IK09 відповідно до EN 50102
Екологічні Характеристики (Уф)	Стійкість до УФ: клас 3 відповідно до ISO 4582:2010 Тест на ультрафіолетову деградацію відповідно до ISO 4892-2:2013
Категорія Перенапруги	II
Робоча Температура Навколишнього Середови	-25...60 °C

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	6,000 см
Ширина 1 Упаковки	24,500 см
Довжина 1 Упаковки	26,000 см
Вага 1 Упаковки	740,000 г
Тип 2 Упаковки	CAR
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	6
Висота 2 Упаковки	22,000 см
Ширина 2 Упаковки	34,500 см
Довжина 2 Упаковки	40,000 см
Вага 2 Упаковки	4,750 кг
Тип 3 Упаковки	P12
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	144
Висота 3 Упаковки	80,000 см
Ширина 3 Упаковки	80,000 см
Довжина 3 Упаковки	120,000 см
Вага 3 Упаковки	129,120 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Матеріали Низького Удару Прозорість RoHS/REACH

Продуктивність ресурсів

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

25

Забезпечення комфорту

✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

Так

✓

Halogen Free Product

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні