

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Процессор momentum m1 20мГц

171CCS78000

Знято з виробництва: 23 січ. 2021 р.

Знято з виробництва

Головна

Серія Продукту	Платформа автоматизації Modicon Momentum
Тип Виробу Або Компоненту	Адаптер процесора M1/M1E
Найменування Програмного Забезпечення	Концепція версія V2.6 Modsoft версія >= V2.5 ProWORX NxT версія V2.0 ProWORX 32
Протокол Порту Обміну Даними	Modbus
Назва Процесора	На базі X 86 (INTEL, AMD)
Тактова Частота	20 МГц

Додаткова інформація

Пропускна Здатність Дискретного Входу/Вихо	2048 I/2048 O
Тип Пам'яті	256 кБ флеш-пам'ять 64 кБ ОПЕРАТИВНА ПАМ'ЯТЬ
Опис Пам'яті	Пам'ять програм 2,4 кБ LL984 Дані 2 кБ
Матеріал	Лексан
Довжина Слова	16 біт
[Us] Номінальна Напруга Живлення	5.0 В постійний струм +/-5 %
Живлення	Базою введення/виведення Momentum
Точний Час Для 1 Кінструкції	1 мс
Пропускна Здатність Входу/Виходу Регистру	2048 I/2048 O
Входи/Виходи, Обмеження Пропускної Здатнос	Локальний ввід/вивід по шині Modbus
Кількість Портів	1 RS232C неізолюваний 1 RS485
Маркування	CE
Маса Нетто	0,042 кг

Навколишнє середовище

Захисна Обробка	TC
Робоча Температура Навколишнього Середови	0...60 °C

Температура Навколишнього Середовища -40...85 °C

Ця документація не призначена для використання для обслуговування придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем. Ця документація не призначена для використання для обслуговування придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відносна Вологість	5...96 % без конденсату
Висота Над Рівнем Моря	2000 м
Ударостійкість	<= 15 gn пік 11 мс напівсинусоїдальне прискорення
Вібростійкість	1 gn 0,75 мм d.a
Сертифікація Виробу	FM Class 1 Division 2 Nema тип 250 cUL UL

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	6,0 см
Ширина 1 Упаковки	18,0 см
Довжина 1 Упаковки	26,0 см
Вага 1 Упаковки	219,0 г
Тип 2 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	8
Висота 2 Упаковки	30 см
Ширина 2 Упаковки	30 см
Довжина 2 Упаковки	40 см
Вага 2 Упаковки	2,267 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------