


Паспорт продукту

Технічні характеристики



SAREL 2KONT ГВИНТОВА КЛЕМА 4ММ ЧЕРВ

NSYTRV42RD

Головна

Діапазон	Linergy
Назва Продукту	Linergy TR
Тип Виробу Або Компоненту	Клемна колодка
Назва Пристрою	TRV
Категорія Аксесуара/Запасної Частини	Аксесуар для підключення
Тип Клемного Блоку	Прохідний
Рівень Клемного Блоку	1
Спосіб Кріплення	Затисканням
Номінальний Поперечний Переріз	4 мм²
Довжина	47,7 мм
Колір	Червоний
Кількість В Одному Комплекті	Набір 50 одиниць

Додаткова інформація

Ширина	6,2 мм
Висота	47,5 мм
Клеми Підключення	1 x Гвинтовий затискач вверху (M3) 1 x Гвинтовий затискач Нижній (M3)
Кількість Підключень	2
Положення З'єднання	Збоку
Кількість Вимірюючих Входів	2
Поперечний Переріз Кабеля	0,14...6 мм², Твердий кабель з кабельним наконечником 0,2...4 мм², гнучкий кабель з кабельним наконечником 0,2...6 мм², Твердий кабель без кабельного наконечника 0,2...6 мм², гнучкий кабель без кабельного наконечника
Момент Затягування	0,6...0,8 Н.м
Довжина Зачистки Проводів	9 мм
Тип Інструменту	Підключення: викрутка Відключення: викрутка
[Ue] Номінальна Робоча Напруга	1000 В відповідно до MEK 60947-7-1 600 В CSA 690 В відповідно до ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 В cURus

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

[In] Номінальний Струм	32 А відповідно до MEK 60947-7-1 30 А CSA 30 А відповідно до ATEX Exe II Ex II 2 GD 30 А cURus
Матеріал	Поліамід 6/6: ізоляційний корпус Мідний сплав: з'єднувач і гвинт Мідний сплав: сполучна ланка Хромонікелева сталь: Пружина
Діелектричні Втрати	0,01 при 1 МГц відповідно до MEK 60250 0,01 при 1 МГц відповідно до VDE 0303-T4
Діелектрична Постійна	3,7 при 1 МГц
Питомий Опір	10000 МОм.м відповідно до MEK 60093 10000 МОм.м відповідно до VDE 0303-T30
Поверхневий Опір	1000 ГОм відповідно до MEK 60093 1000 ГОм відповідно до VDE 0303-T30
Опір Повзучості	500 СТІ (> 400 кБ) відповідно до MEK 60093 500 СТІ (> 400 кБ) відповідно до VDE 0303-T30
Вогнестійкість	V0, товщина 0,8 мм відповідно до UL 94
Маса Нетто	9,4 г
Сумісність Серії	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Упаковка Spacial Kaedra Pragma TeSys
Сумісність Продуктів	Просторові корпуси

Навколишнє середовище

Сертифікація Виробу	LR cURus EAC ATEX GL DNV CSA IEC-Ex VDE
Електрична Міцність Ізоляції	1000 В відповідно до MEK 60243-1
Робоча Температура Навколишнього Середови	-40...130 °C відповідно до MEK 60216-1 -40...130 °C відповідно до VDE 0304-T21

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	0,600 см
Ширина 1 Упаковки	5,000 см
Довжина 1 Упаковки	5,000 см
Вага 1 Упаковки	8,000 г
Тип 2 Упаковки	BB1
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	50
Висота 2 Упаковки	5,500 см
Ширина 2 Упаковки	7,600 см

Довжина 2 Упаковки	24,400 см
Вага 2 Упаковки	482,000 г
Тип 3 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	1150
Висота 3 Упаковки	30,000 см
Ширина 3 Упаковки	30,000 см
Довжина 3 Упаковки	40,000 см
Вага 3 Упаковки	11,424 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість **RoHS/REACH**

Забезпечення комфорту

- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

Так
- ✓

Halogen Free Plastic Parts Product

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Відповідає виняткам
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні