

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Автоматичний вимикач Acti9 iK60N, 2P, 2A, крива C

A9K24202

Головна

Область Застосування Продукту	Розподіл
Діапазон	Acti9
Назва Продукту	Acti9 iK60
Тип Виробу Або Компоненту	Автоматичний вимикач
Назва Пристрою	iK60N
Опис Полюсів	2P
Кількість Захищених Полюсів	2
[In] Номінальний Струм	2 A на 30 °C
Тип Мережі	Змінний струм
Технологія Розчеплювача	Тепломагнітний
Крива Відключення	C
Відключаюча Здатність	6000 A Icp на 230 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до МЕК 60898-1
Відповідність Вимогам По Ізоляції	Так відповідно до МЕК 60898-1
Стандарти	МЕК 60898-1

Додаткова інформація

Частота Мережі	50/60 Гц
Межа Магнітного Відключення	5...10 x In
[Ics] Номінальна Робоча Здатність Відключення	6000 A 100 % відповідно до МЕК 60898-1 - 230 В змінний струм 50/60 Гц
Клас Обмеження	3 відповідно до МЕК 60898-1
[Ui] Номінальна Напруга Ізоляції	440 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до МЕК 60898-1
[Uimp] Номінальна Імпульсна Витримувана Напру	4 кВ відповідно до МЕК 60898-1
Індикатор Положення Контакту	Ні
Тип Керування	Перемикач
Місцева Сигналізація	Індикатор УВІМК/ВИМК
Спосіб Кріплення	Затисканням
Монтажна Опора	DIN-рейка
Кількість Модулів Ш = 9 Мм	4
Висота	85 мм
Ширина	36 мм

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для Глибина 78,5 мм. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для гарантії, а також для обмеження придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Маса Нетто	200 г
Колір	Білий
Механічна Зносостійкість	20000 циклів
Електрична Зносостійкість	10000 циклів
Опис Параметрів Блокування	Пристрій для встановлення навісних замків
Клеми Підключення	Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 1...25 мм² жорсткий Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 1...16 мм² гнучкий
Довжина Зачистки Проводів	14 мм для Зверху або знизу з'єднання
Момент Затягування	2 Н.м Зверху або знизу
Захист Від Витоку Струму На Землю	Відсутній

Навколишнє середовище

Ступінь Захисту	IP20 відповідно до МЕК 60529
Ступінь Забруднення	2 відповідно до МЕК 60898-1
Категорія Перенапруги	II
Робоча Температура Навколишнього Середови	-25...60 °C
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40...85 °C

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	3,500 см
Ширина 1 Упаковки	7,500 см
Довжина 1 Упаковки	9,500 см
Вага 1 Упаковки	220,000 г
Тип 2 Упаковки	BB1
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	6
Висота 2 Упаковки	8,500 см
Ширина 2 Упаковки	10,000 см
Довжина 2 Упаковки	22,000 см
Вага 2 Упаковки	1,379 кг
Тип 3 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	66
Висота 3 Упаковки	30,000 см
Ширина 3 Упаковки	30,000 см
Довжина 3 Упаковки	40,000 см
Вага 3 Упаковки	15,556 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По [Так](#)
Регламенту Rohs

 Halogen Free Product

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Відповідає виняткам
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні