


Паспорт продукту

Технічні характеристики



SAREL 4KONT 2P1BH ГВИНТ КЛЕМА ЗАЗЕМЛ 4MM

NSYTRV44DPE

Головна

Діапазон	Linergy
Назва Продукту	Linergy TR
Тип Виробу Або Компоненту	Клемна колодка
Назва Пристрою	TRV
Тип Клемного Блоку	Захисне заземлення
Рівень Клемного Блоку	2
Спосіб Кріплення	Затисканням
Номінальний Поперечний Переріз	4 мм²
Довжина	69,9 мм
Колір	Зелено-жовтий
Кількість В Одному Комплекті	Набір 50 одиниць

Додаткова інформація

Ширина	6,2 мм
Висота	65 мм
Клеми Підключення	1 x Гвинтовий затискач: верх 1 x Гвинтовий затискач: Нижній
Кількість Підключень	2
Положення З'єднання	Збоку
Кількість Вимірюючих Входів	4
Поперечний Переріз Кабеля	0,14...6 мм², Твердий 0,2...4 мм², гнучкий з кабельним наконечником 0,14...6 мм², гнучкий без кабельного наконечника
Момент Затягування	0,6...0,8 Н.м
Довжина Зачистки Проводів	9 мм
Тип Інструменту	Підключення: викрутка Відключення: викрутка
Матеріал	Поліамід 6/6: ізоляційний корпус
Діелектричні Втрати	0,01 при 1 МГц відповідно до MEK 60250 0,01 при 1 МГц відповідно до VDE 0303-T4
Діелектрична Постійна	3,7 при 1 МГц
Питомий Опір	10000 МОм.м відповідно до MEK 60093 10000 МОм.м відповідно до VDE 0303-T30

Ціна на продукцію для ринку України встановлена в гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку України встановлені в гривні з ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Опір Повзучості	500 CTI (> 400 кБ) відповідно до MEK 60093 500 CTI (> 400 кБ) відповідно до VDE 0303-T30
Вогнестійкість	V0, товщина 0,8 мм відповідно до UL 94
Маса Нетто	23,3 г
Сумісність Серії	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Упаковка Spacial Kaedra Pragma TeSys
Сумісність Продуктів	Просторові корпуси

Навколишнє середовище

Сертифікація Виробу	LR GL CSA ATEX EAC DNV IEC-Ex cURus
Електрична Міцність Ізоляції	1000 В відповідно до MEK 60243-1
Робоча Температура Навколишнього Середови	-40...130 °C відповідно до MEK 60216-1 -40...130 °C відповідно до VDE 0304-T21

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	7 см
Ширина 1 Упаковки	7,6 см
Довжина 1 Упаковки	31,6 см
Вага 1 Упаковки	23 г
Тип 2 Упаковки	BB1
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	50
Висота 2 Упаковки	7 см
Ширина 2 Упаковки	8 см
Довжина 2 Упаковки	32 см
Вага 2 Упаковки	1,205 кг
Тип 3 Упаковки	S02
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	200
Висота 3 Упаковки	15 см
Ширина 3 Упаковки	30 см
Довжина 3 Упаковки	40 см
Вага 3 Упаковки	5,191 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

Так
- ✓

Halogen Free Plastic Parts Product

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Відповідає виняткам
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні