

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Розетка подвійна з з/к, зі шторками, гвинтовими зажимами, алюміній

NU206730

### Головна

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Діапазон                      | New Unica       |
| Тип Виробу Або Компоненту     | Розетка         |
| Назва Колекції                | Unica Studio    |
| Опис Виробу                   | Повний комплект |
| Монтаж Пристрою               | Вбудований      |
| Кількість Розеток             | 2               |
| Конфігурація Вихідних Полюсів | 2P + E          |
| Стандарт Роз'єму              | Шуко            |
| Опис Стандарту Роз'єму        | Заземлення      |
| Номінальний Струм             | 16 A            |

### Додаткова інформація

|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Область Застосування Продукту  | Живлення                                                                                                        |
| Тип Поверхні                   | Із затвором                                                                                                     |
| [Ue] Номінальна Робоча Напруга | 250 В                                                                                                           |
| Тип Мережі                     | Змінний струм                                                                                                   |
| Частота Мережі                 | 50/60 Гц                                                                                                        |
| Спосіб Кріплення               | Гвинтами                                                                                                        |
| Відтінок Кольору               | Алюмінієвий                                                                                                     |
| Клеми Підключення              | Гвинтові затискачі                                                                                              |
| Поперечний Переріз Кабеля      | 0...2,5 мм² кабель(і), 2 - жорсткість кабелю: гнучкий<br>0...2,5 мм² кабель(і), 2 - жорсткість кабелю: жорсткий |
| Мінімальна Вимикаюча Здатність | 100 операцій 1.25 In і 1.1 Un, cos phi = 0,6                                                                    |
| Електрична Зносостійкість      | 10000 циклів, cos phi = 0,8                                                                                     |
| Опір Ізоляції                  | > 5 МОм на 500 В                                                                                                |
| Електрична Міцність Ізоляції   | 2000 В                                                                                                          |
| Матеріал                       | РС: Покриття механізму                                                                                          |
| Покриття Поверхні              | Пофарбований                                                                                                    |
| Кількість В Одному Комплекті   | Комплект з 1 шт. флюо-пак                                                                                       |
| Стандарти                      | MEK 60884-1<br>UNE 20315-1-1<br>UNE 20315-1-2                                                                   |

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для виконання в якості замовлення, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сертифікація Виробу           | AENOR<br>EAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Глибина Встановлення          | 24 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Глибина                       | 47 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ширина                        | 85 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Висота                        | 125 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Маса Нетто                    | 0,099 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Обробка Поверхні              | Пофарбований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Стійкість До Хімічних Речовин | Стійкий до спирту (70%)<br>Стійкий до спирту (96%)<br>Стійка до А-молочної кислоти<br>Стійкий до розведеного четвертинного амонію<br>Стійкий до розведеного відбілювача<br>Стійкий до розведеного аміаку<br>Стійкий до мильної води<br>Стійкий до очищувача кришталю<br>Стійкий до перекису водню 10 об'ємів<br>Стійкий до гексану |

### Навколишнє середовище

|                                            |                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Робоча Температура Навколишнього Середови  | -5...35 °C                                                                                                   |
| Температура Навколишнього Повітря Для Збер | -5...50 °C                                                                                                   |
| Ступінь Ударозахисту                       | IK04                                                                                                         |
| Мінімальне Спотворення Ширини Імпульсу     | IP21D                                                                                                        |
| Характеристики Зовнішнього Середовища      | Ацетон<br>Відбілювач<br>Стійкість до УФ<br>Бензин<br>Масило<br>Спирт<br>Рідина для миття вікон<br>Рідке мило |

### Пакувальна одиниця

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Тип 1 Упаковки                 | PCE     |
| Кількість Одиниць У 1 Упаковці | 1       |
| Висота 1 Упаковки              | 4,8 см  |
| Ширина 1 Упаковки              | 8,5 см  |
| Довжина 1 Упаковки             | 12,5 см |
| Вага 1 Упаковки                | 100 г   |
| Тип 2 Упаковки                 | BB1     |
| Кількість Одиниць У 2 Упаковці | 5       |
| Висота 2 Упаковки              | 12,2 см |
| Ширина 2 Упаковки              | 17,1 см |
| Довжина 2 Упаковки             | 25,9 см |
| Вага 2 Упаковки                | 636 г   |
| Тип 3 Упаковки                 | S04     |
| Кількість Одиниць У 3 Упаковці | 45      |
| Висота 3 Упаковки              | 30 см   |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Ширина 3 Упаковки  | 40 см   |
| Довжина 3 Упаковки | 60 см   |
| Вага 3 Упаковки    | 6,46 кг |

Сталий розвиток



Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO<sub>2</sub>.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

### Забезпечення комфорту

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

[Так](#)

### Сертифікації та стандарти

|                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регламент <b>Reach</b>       | <a href="#">Декларація REACH</a>                                                                                                            |
| Директива Єс <b>Rohs</b>     | Сумісни<br><a href="#">Декларація ЄС RoHS</a>                                                                                               |
| Декларація <b>Rohs</b> Китаю | <a href="#">China RoHS declaration</a><br>Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)                          |
| Екологічна Звітність         | <a href="#">Екологічний профіль виробу</a>                                                                                                  |
| Директива <b>Weee</b>        | На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери. |
| Екологічний Профіль Виробу   | Спеціальні операції з переробки не потрібні                                                                                                 |