

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ЗАХИСТ ІМПУЛЬСНИХ ПЕРЕНАПРУГ EZ9 3P+N/20кА/ 10кА/1,3кВ

EZ9L33720

Головна

Серія Продукту	Easy9
Тип Виробу Або Компоненту	Розрядник перенапруг
Назва Пристрою	ПЗІП Easy9
Полюси	3P + N
Дистанційна Сигналізація	Відсутній
Тип Розрядника	Електророзподільна мережа
Система Заземлення	TN-S TT
Тип Пристрою Вимкнення	Зв'язаний автоматичний вимикач на 400 В

Додаткова інформація

Тип Класу Розрядника	Тип 2
Технологія Розрядника	MOV + GDT
Номінальний Розряд Струму	Звичайний режим: 10 кА (N/PE) Звичайний режим: 10 кА (L/N)
Максимальний Струм Розряду	Диференційний режим: 20 кА L/N Диференційний режим: 20 кА N/PE
[Uc] Максимальна Тривала Робоча Напруга	Диференційний режим: 275 В L/N Диференційний режим: 275 В N/PE
Максимальний Рівень Напруги Захисту [Up]	Диференційний режим <1,3 кВ тип 2 L/N
Місцева Сигналізація	Зелений та червоний Сигналізувати
Спосіб Кріплення	Затисканням
Монтажна Опора	DIN-рейка
Кількість Модулів Ш = 9 Мм	8
Висота	90 мм
Ширина	72 мм
Глибина	66,2 мм
Колір	Сірий (RAL 7035)
Час Реакції	<= 25 нс
Клеми Підключення	Термінал тунельного типу (Зворотній бік) 5...35 мм ² Твердий або гнучкий
Момент Затягування	3,5 Н.м

Навколишнє середовище

Ця продукція призначена для використання в житловому будівництві, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для гарантії, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Стандарти	МЕК 61643-11
Сертифікація Виробу	EAC GOST
Ступінь Захисту	IP20 на терміналі:
Відносна Вологість	5...90 %
Висота Над Рівнем Моря	2000 м
Робоча Температура Навколишнього Середови	-5...60 °C
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-5...70 °C

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	7,5 см
Ширина 1 Упаковки	8,0 см
Довжина 1 Упаковки	10,3 см
Вага 1 Упаковки	426,0 г

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість RoHS/REACH

Забезпечення комфорту

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

Так

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні