

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## КОРПУС ВИМИКАЧ-РОЗ'ЄДН. 125A

V5

### Головна

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Діапазон               | TeSys           |
| Назва Продукту         | TeSys VARIO     |
| Коротка Назва Пристрою | V               |
| Тип Продукту           | Корпус вимикача |

### Додаткова інформація

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтажна Підтримка                                      | Симетрична рейка<br>Пластина                                                                                                                                                                                                                 |
| Рівень Продуктивності                                   | Висока продуктивність                                                                                                                                                                                                                        |
| Кількість Полюсів                                       | 3P                                                                                                                                                                                                                                           |
| Тип І Склад Контактів                                   | 3 нормально відкритих                                                                                                                                                                                                                        |
| Тип Мережі                                              | Змінний струм<br>Постійний струм                                                                                                                                                                                                             |
| Частота Мережі                                          | 50/60 Гц                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>[Ue]</b> Номінальна Робоча Напруга<br><b>Iec</b>     | 690 В змінний струм 50/60 Гц                                                                                                                                                                                                                 |
| Номінальна Робоча Потужність За<br>Стандартом           | 22 кВт на 230...240 В (AC-3)<br>30 кВт на 400...415 В (AC-3)<br>30 кВт на 690 В (AC-3)<br>37 кВт на 500 В (AC-3)<br>37 кВт на 690 В (AC-23A)<br>45 кВт на 500 В (AC-23A)<br>22 кВт на 230...240 В (AC-23A)<br>37 кВт на 400...415 В (AC-23A) |
| Номінальний Робочий Струм <b>[Ie]</b>                   | 68,5 A AC-23 Ue: 400 В                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>[Ith]</b> Умовний Тепловий Струм<br>Вільного Повітря | 125 A                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>[Ithe]</b> Звичайний Закритий<br>Тепловий Струм      | 100 A                                                                                                                                                                                                                                        |
| Виробнича Потужність <b>(I Rms)</b>                     | 1250 A на 400 В AC-21A<br>1250 A на 400 В AC-22A<br>1250 A на 400 В AC-23A                                                                                                                                                                   |
| Розривна Здатність                                      | 1000 A на 400 В (AC-21A)<br>1000 A на 400 В (AC-22A)<br>1000 A на 400 В (AC-23A)                                                                                                                                                             |
| Номінальний Умовний Струм<br>Короткого Замика           | 10 кА на 400 В - відповідний запобіжник 125 A aM<br>10 кА на 400 В - відповідний запобіжник 125 A gG                                                                                                                                         |
| <b>[Icm]</b> Номінальна Здатність До<br>Короткого Замик | 2,8 кА на 400 В при I <sub>pk</sub>                                                                                                                                                                                                          |
| Переривчастий Клас Роботи                               | 30                                                                                                                                                                                                                                           |

Придатність Для Ізоляції Так  
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

|                                                      |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Uimp]</b> Номінальна Імпульсна Витримувана Напру | 8 кВ                                                                                                                                                            |
| <b>[Icw]</b> Номінальний Короткочасний Витримуваний  | 1500 А на 400 В тривалість: 1 с                                                                                                                                 |
| Механічна Міцність                                   | 30000 циклів                                                                                                                                                    |
| Електрична Довговічність                             | 30000 циклів AC-21<br>30000 циклів DC-1...5                                                                                                                     |
| Клемне З'єднання Iec                                 | Коло подачі живлення: гвинтовий затискач кабель 70 мм² - гнучкий - з кабельним наконечником<br>Коло подачі живлення: гвинтовий затискач кабель 95 мм² - Твердий |
| Момент Затягування                                   | Коло подачі живлення: 22,6 Н.м - на гвинтовий затискач                                                                                                          |
| Висота                                               | 125 мм                                                                                                                                                          |
| Ширина                                               | 90 мм                                                                                                                                                           |
| Глибина                                              | 90 мм                                                                                                                                                           |
| Вага Виробу                                          | 0,9 кг                                                                                                                                                          |

## Навколишнє середовище

|                                            |                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарти                                  | МЕК 60947-3                                                                                                 |
| Сертифікація Продукції                     | UL<br>CSA<br>GL<br>UKCA                                                                                     |
| Ступінь Захисту                            | IP20 відповідно до МЕК 60529                                                                                |
| Захисна Обробка                            | TC                                                                                                          |
| Механічна Міцність                         | Вібрації 10...150 Hz (1 Гн) відповідно до МЕК 60068-2-6<br>Удари 11 мс (30 Гн) відповідно до МЕК 60068-2-27 |
| Температура Навколишнього Повітря Для Робо | -20...50 °C                                                                                                 |
| Вогнестійкість                             | 960 °C відповідно до МЕК 60695-2-1                                                                          |

## Пакувальна одиниця

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Тип 1 Упаковки                 | PCE      |
| Кількість Одиниць У 1 Упаковці | 1        |
| Висота 1 Упаковки              | 10,4 см  |
| Ширина 1 Упаковки              | 11,4 см  |
| Довжина 1 Упаковки             | 13,3 см  |
| Вага 1 Упаковки                | 903,0 г  |
| Тип 2 Упаковки                 | S02      |
| Кількість Одиниць У 2 Упаковці | 6        |
| Висота 2 Упаковки              | 15,0 см  |
| Ширина 2 Упаковки              | 30,0 см  |
| Довжина 2 Упаковки             | 40,0 см  |
| Вага 2 Упаковки                | 5,761 кг |
| Тип 3 Упаковки                 | P06      |
| Кількість Одиниць У 3 Упаковці | 96       |
| Висота 3 Упаковки              | 75,0 см  |
| Ширина 3 Упаковки              | 60,0 см  |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Довжина 3 Упаковки | 80,0 см    |
| Вага 3 Упаковки    | 100,176 кг |

### Гарантія за договором

|          |            |
|----------|------------|
| Гарантія | 18 місяців |
|----------|------------|

Сталий розвиток



Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO<sub>2</sub>.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість **RoHS/REACH**

Забезпечення комфорту

- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

Так
- ✓

Pvc Free
- ✓

Halogen Free Product

Сертифікації та стандарти

|                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регламент <b>Reach</b>       | <a href="#">Декларація REACH</a>                                                                                                            |
| Директива Єс <b>Rohs</b>     | Відповідає виняткам                                                                                                                         |
| Декларація <b>Rohs</b> Китаю | <a href="#">China RoHS declaration</a><br>Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації                     |
| Екологічна Звітність         | <a href="#">Екологічний профіль виробу</a>                                                                                                  |
| Директива <b>Weee</b>        | На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери. |
| Екологічний Профіль Виробу   | Спеціальні операції з переробки не потрібні                                                                                                 |