

Паспорт продукту

Технічні характеристики



СИГНАЛЬНА ЛАМПА 22ММ 3 ТРАНСФ.ЖИВЛЕНН. БІЛА

XB4BV31

Головна

Серія Продукту	Harmony XB4
Тип Виробу Або Компоненту	Контрольна лампа
Назва Пристрою	XB4
Матеріал Обрамлення	Хромований метал
Матеріал Фіксуєчого Кільця	Zamak
Тип Головки	Стандартний
Монтажний Діаметр	22,5 мм
Продаж Неподільною Кількістю	1
Форма Головки Сигнального Блоку	Круглий
Колір Ковпачка/Кнопки Або Лізни	Білий
Додаткова Інформація Про Виконавчий Механі	3 гладкою лінзою
Джерело Світла	Лампа розжарювання
Цоколь Лампи	BA 9с
Живлення Світлового Блоку	Через інтегральний трансформатор 1,2 В·А 6 В
[Us] Номінальна Напруга Живлення	110...120 В змінний струм в 50/60 Гц

Додаткова інформація

Висота	47 мм
Ширина	30 мм
Глибина	78 мм
Опис Клем Iso N°1	(X1-X2)PL
Маса Нетто	0,152 кг
Опір До М'якого Апарату Високого Тиску	7000000 па на 55 °C, відстань : 0.1 m
Клеми Підключення	Гвинтовий затискач, <= 2 x 1.5 мм² з кабельним наконечником відповідно до IEC 60947-1 Гвинтовий затискач, 1 x 0.22...2 x 2.5 мм² без кабельного наконечника відповідно до IEC 60947-1
[Ui] Номінальна Напруга Ізоляції	600 В (ступінь забруднення 3) відповідно до IEC 60947-1
[Uimp] Номінальна Імпульсна Витримувана Напруга	6 кВ відповідно до IEC 60947-1
Тип Сигналізації	Постійний
Опис Виробу	Повний комплект

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Навколишнє середовище

Захисна Обробка	ТН
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40...70 °C
Робоча Температура Навколишнього Середови	-40...55 °C
Клас Захисту Від Ураження Електричним Стру	Клас I відповідно до IEC 60536
Ступінь Захисту	IP66 відповідно до MEK 60529 IP67 IP69 IP69K
Ступінь Захисту Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Ступінь Ударозахисту	IK06 conforming to MEK 50102
Стандарти	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 CSA C22.2 № 14 JIS C8201-1
Сертифікація Виробу	внесено до реєстру UL CSA
Вібростійкість	5 gn (f= 12...500 Гц) відповідно до MEK 60068-2-6
Ударостійкість	30 gn (тривалість = 18 мс) для напівсинусоїдальне прискорення відповідно до MEK 60068-2-27 50 gn (тривалість = 11 мс) для напівсинусоїдальне прискорення відповідно до MEK 60068-2-27

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	3,2 см
Ширина 1 Упаковки	5,2 см
Довжина 1 Упаковки	8,2 см
Вага 1 Упаковки	145,0 г
Тип 2 Упаковки	BB1
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	5
Висота 2 Упаковки	8,8 см
Ширина 2 Упаковки	3,4 см
Довжина 2 Упаковки	26,5 см
Вага 2 Упаковки	728,0 г
Тип 3 Упаковки	S02
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	50
Висота 3 Упаковки	15,0 см
Ширина 3 Упаковки	30,0 см
Довжина 3 Упаковки	40,0 см
Вага 3 Упаковки	7,741 кг

Гарантія за договором

Гарантія

18 місяців

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті


 Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Інформація про закінчення терміну експлуатації

Dimensions Drawings

Dimensions



e : clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

a in mm	a in in.	b in mm	b in in.	c in mm	c in in.
66	2.60	30	1.18	46.5	1.83

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	Connection by Faston Connectors
(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $^{+0.4}_0$ / 0.88 in. $^{+0.016}_0$) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.	