

Паспорт продукту

Технічні характеристики



КУЛАЧКОВИЙ ПЕРЕМИКАЧ 22ММ 20А 2 ПОЗИЦІЇ

K2F022NCH

⚠ Знято з виробництва: 10 жовт. 2020 р.

⚠ Знято з виробництва

Головна

Серія Продукту	Harmony K
Тип Виробу Або Компоненту	Кулачковий перемикач в зборі
Найменування Компонента	K2
[Ith] Умовний Тепловий Струм У Відкритому Вик	20 A
Місце Встановлення	Передня частина
Спосіб Кріплення	Отвір Ø 22 мм
Тип Головки Кулачкового Перемикача	3 передньою панеллю 45 x 45 мм
Тип Виконавчого Механізму	Чорний ручка, довжина = 35 мм
Замок Поворотної Ручки	Відсутній
Опис Маркування	3 металік умовні позначки , 1 - 2 чорний позначення
Функція Кулачкового Перемикача	Кроковий перемикач
Повернення	Відсутній
Положення Вимкнено	Без вимкненого положення
Опис Полюсів	3P
Перемикання Позицій	Вправо: 0° - 45°
Ступінь Захисту	IP65 відповідно до MEK 529

Додаткова інформація

Кількість Ступенів	2
Кут Перемикання	45 °
[Ui] Номінальна Напряга Ізоляції	690 В (ступінь забруднення 3) відповідно до IEC 60947-1
[Ithe] Умовний Тепловий Струм В Оболонці	16 A
Електрична Зносостійкість	200000 циклів AC-23 200000 циклів AC-3 600000 циклів AC-15 600000 циклів AC-21
Максимальна Робоча Швидкість	2,5 цикл/хв AC-21 2,5 цикл/хв AC-23 2,5 цикл/хв AC-3 8,333 цикл/хв AC-15
Струм Короткого Замикання	10000 A

Захист Від Короткого Замикання 20 A патрон запобіжник, тип gG
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для призначення в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

[Uimp] Номінальна Імпульсна Витримувана Напру	4 кВ в ізолюючій функції 6 кВ відповідно до МЕК 947-1
Робота Контакту	Повільне розмикання
Примусове Розмикання	3
Електричне З'єднання	Затискні гвинтові клеми гнучкий, момент затяжки: 2 x 1.5 мм² Затискні гвинтові клеми Твердий, момент затяжки: 1 x 2.5 мм²
Механічна Зносостійкість	1000000 циклів
Габаритна Ширина Cad	45 мм
Габаритна Висота Cad	50 мм
Габаритна Глибина Cad	69 мм
Маса Нетто	0,19 кг

Навколишнє середовище

Стандарти	EN 60947-3 для коло подачі живлення EN 60947-5-1 для ланцюг управління CENELEC EN 50013
Сертифікація Виробу	CSA 240 В 3 к.с 3 фази 2 -полюс(и) UL 240 В 0,33 к.с 1 фаза 2 -полюс(и) CSA 240 В 1 к.с 1 фаза UL 240 В 1 к.с 3 фази
Захисна Обробка	TC
Робоча Температура Навколишнього Середови	-25...55 °C
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40...70 °C
Ударостійкість	30 гп відповідно до МЕК 68-2-27
Вібростійкість	5 гп (f = 10...150 Гц) відповідно до МЕК 68-2-6
Категорія Перенапруги	Клас II відповідно до МЕК 536 Клас II відповідно до NF C 20-030

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

[Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні