


Паспорт продукту

Технічні характеристики



СИГНАЛЬНА ЛАМПА БІЛ. LED ~400В, 50 Гц

XB4BV5B1

Головна

Серія Продукту	Harmony XB4
Тип Виробу Або Компоненту	Контрольна лампа
Назва Пристрою	XB4
Матеріал Обрамлення	Хромований метал
Матеріал Фіксуючого Кільця	Zamak
Тип Головки	Стандартний
Монтажний Діаметр	22,5 мм
Продаж Неподільною Кількістю	1
Форма Головки Сигнального Блоку	Круглий
Колір Ковпачка/Кнопки Або Лізни	Білий
Додаткова Інформація Про Виконавчий Механі	3 гладкою лінзою
Джерело Світла	Універсальний світлодіод
Цоколь Лампи	Вбудований світлодіод
Живлення Світлового Блоку	Через трансформатор 1,2 В·А 24 В
Колір Джерела Світла	Білий
[Us] Номінальна Напруга Живлення	400 В змінний струм в 50 Гц

Додаткова інформація

Габаритна Ширина Cad	40 мм
Габаритна Висота Cad	47 мм
Габаритна Глибина Cad	90 мм
Маса Нетто	0,172 кг
Опір До Миючого Апарату Високого Тиску	7000000 па на 55 °C, відстань : 0.1 m
Клеми Підключення	Гвинтовий затискач, <= 2 x 1.5 мм² з кабельним наконечником відповідно до IEC 60947-1 Гвинтовий затискач, 1 x 0.22...2 x 2.5 мм² без кабельного наконечника відповідно до IEC 60947-1
[Ui] Номінальна Напруга Ізоляції	600 В (ступінь забруднення 3) відповідно до IEC 60947-1
Тип Сигналізації	Постійний
Термін Служби	100000 год при номінальній напрузі та 25 °C
Стійкість До Імпульсних Перенапруг	1 кВ відповідно до MEK 61000-4-5

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для гарантії, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Навколишнє середовище

Захисна Обробка	ТН
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40...70 °C
Робоча Температура Навколишнього Середови	-40...55 °C
Клас Захисту Від Ураження Електричним Стру	Клас I відповідно до IEC 60536
Ступінь Захисту	IP66 відповідно до MEK 60529 IP67 IP69 IP69K
Ступінь Захисту Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Ступінь Ударозахисту	IK06 conforming to MEK 50102
Стандарти	IEC 60947-5-5 UL 508 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 № 14 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Сертифікація Виробу	внесено до реєстру UL CSA
Вібростійкість	2 gn (f= 12...500 Гц) відповідно до MEK 60068-2-6
Ударостійкість	15 gn (тривалість = 11 мс) для напівсинусоїдальне прискорення відповідно до MEK 60068-2-27
Стійкість До Швидких Перехідних Процесів	2 кВ відповідно до MEK 61000-4-4
Стійкість До Електромагнітного Поля	10 В/м відповідно до MEK 61000-4-3
Стійкість До Електростатичного Розряду	6 кВ При контакті, на металевих частинах відповідно до MEK 61000-4-2 8 кВ Через повітря, (на ізольованих частинах) відповідно до MEK 61000-4-2
Електромагнітна Емісія	Клас В відповідно до MEK 55011

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	13,000 см
Ширина 1 Упаковки	4,400 см
Довжина 1 Упаковки	5,200 см
Вага 1 Упаковки	176,000 г
Тип 2 Упаковки	S02
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	40
Висота 2 Упаковки	15,000 см
Ширина 2 Упаковки	30,000 см
Довжина 2 Упаковки	40,000 см
Вага 2 Упаковки	7,365 кг

Гарантія за договором

Гарантія 18 місяців

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті


 Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Інформація про закінчення терміну експлуатації

Dimensions Drawings

Dimensions





e : clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

a in mm	a in in.	b in mm	b in in.	c in mm	c in in.
89.6	3.53	40	1.57	46.5	1.83

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	Connection by Faston Connectors
	
(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm ^{+0.4}₀ / 0.88 in. ^{+0.016}₀) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.	