

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ДОДАТ.КОНТ.БЛОК 2НО+2НЗ ФР.МОНТ.

LADN22

Головна

Діапазон	TeSys TeSys Deca
Назва Продукту	TeSys Deca
Тип Виробу Або Компоненту	Блок допоміжних контактів
Назва Пристрою	LADN
Сумісність Серії	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D
Місце Встановлення	Передня частина
Компонування Полюсного Контакту	2 NO + 2 NC
Робота Контактів	Миттєвий
[Ue] Номінальна Робоча Напруга	690 В змінний струм 25...400 Гц
[Ie] Номінальний Робочий Струм	6 А на 120 В AC-15 1,04 А на 690 В AC-15 0,55 А на 125 В DC-13 0,1 А на 600 В DC-13
[Ui] Номінальна Напруга Ізоляції	690 В відповідно до IEC 60947-5-1 600 В відповідно до UL 600 В відповідно до CSA
[Ith] Умовний Тепловий Струм У Відкритому Вик	10 А (на 60 °C)
Стандарти	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5
Сертифікація Виробу	CB UL CSA CCC UKCA

Додаткова інформація

Номінальна Вмикаюча Здатність [Irms]	140 А змінний струм відповідно до IEC 60947-5-1 250 А постійний струм відповідно до IEC 60947-5-1
Допустиме Короткочасне Навантаження	100 А на <60 °C 1 с 120 А на <60 °C 500 мс 140 А на <60 °C 100 мс
Тип Захисту	GG запобіжник 10 А
Механічна Зносостійкість	30 мільйонів циклів

Мінімальний Струм Перемикання 5 мА
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для гарантії якості замовлення, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Мінімальна Напруга Перемикання	17 В
Час Не Перекриття Контактів	1,5 мс при знеструмленні відсутність перекриття між NC та NO контактами 1,5 мс при ввімкненні живлення відсутність перекриття між NC та NO контактами
Опір Ізоляції	> 10 МОм
Клеми Підключення	гвинтовий затискач 1 кабель(i) 1...4 мм²гнучкий з кабельним наконечником гвинтовий затискач 1 кабель(i) 1...4 мм²гнучкий без кабельного наконечника гвинтовий затискач 2 кабель(i) 1...2,5 мм²гнучкий з кабельним наконечником гвинтовий затискач 2 кабель(i) 1...4 мм²гнучкий без кабельного наконечника гвинтовий затискач 1 кабель(i) 1...4 мм²жорсткий без кабельного наконечника гвинтовий затискач 2 кабель(i) 1...4 мм²жорсткий без кабельного наконечника
Момент Затягування	1,7 Н.м - з викруткою плоский Ø 6 мм 1,7 Н.м - з викруткою Philips № 2 1,7 Н.м - з викруткою хрестоподібний № 2
Висота	48 мм
Ширина	44 мм
Глибина	42 мм
Маса Нетто	0,05 кг
Колір	Темно-сірий

Навколишнє середовище

Характеристики Зовнішнього Середовища	Нормальне середовище
Ступінь Захисту	IP20 відповідно до MEK 60529
Захисна Обробка	TN відповідно до MEK 60068
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-60...80 °C
Робоча Температура Навколишнього Середови	-5...60 °C
Висота Над Рівнем Моря	3000 m

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	5,000 см
Ширина 1 Упаковки	5,000 см
Довжина 1 Упаковки	4,400 см
Вага 1 Упаковки	62,000 г
Тип 2 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	160
Висота 2 Упаковки	30,000 см
Ширина 2 Упаковки	30,000 см
Довжина 2 Упаковки	40,000 см
Вага 2 Упаковки	10,470 кг
Тип 3 Упаковки	P06
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	1280
Висота 3 Упаковки	75,000 см
Ширина 3 Упаковки	60,000 см

Довжина 3 Упаковки	80,000 см
Вага 3 Упаковки	91,760 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

[Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Сумісни Декларація ЄС RoHS
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні