

Паспорт продукту

Технічні характеристики



СВІТЛОВА КОЛОНА 24 В,LED

XVMB2RWSB

Знято з виробництва: 14 лип. 2022 р.

Знято з виробництва

Головна

Серія Продукту	Harmony XVM
Тип Виробу Або Компоненту	Попередньо змонтований і підключений маяк
Тип Світлосигнальної Колони/ Маячка	1 блок з підсвічуванням
Найменування Компонента	XVM
Джерело Світла	Червоний надяскравий світлодіод з ВА 15d цоколь постійний сигналізація
Колір Блоку Світлової Сигналізації	Червоний
[Us] Номінальна Напруга Живлення	24 В змінний/постійний струм
Тип Основи Світлосигнальної Колони	База без зумера
Спосіб Кріплення	Горизонтальний

Додаткова інформація

Склад Комплекту	Кришка Пластикова кріпильна пластина Базовий блок
Монтажний Діаметр	45 мм
Клеми Підключення	Вільні вивідні кінці дроту,затискна здатність: 1 x 0.325 мм² (AWG 22)
Маркування	CE
Монтажна Опора	основа
Захист Від Короткого Замикання	0,2 А
[Ui] Номінальна Напруга Ізоляції	250 В відповідно до IEC 60947-1
Межа Номінальної Напруги	0,85...1,1 мкОм відповідно до IEC 60947-5-1
Споживання Струму	18 мА на базовий блок 20 мА на блок розрядної трубки спалаху
[Uimp] Номінальна Імпульсна Витримувана Напруга	4 кВ відповідно до IEC 60947-1
Частота Блмання	0,8 Гц
Частота Основної Моді	4 кГц
Маса Нетто	0,143 кг

Навколишнє середовище

Ступінь Захисту	IP54 горизонтальне положення відповідно до MEK 60529
-----------------	--

Сертифікація Виробу: CE, CCC
Ціни, окрім ціни на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Стандарти	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-25...70 °C
Робоча Температура Навколишнього Середови	-10...50 °C
Категорія Перенапруги	Клас II відповідно до IEC 60947-1 Клас II відповідно до IEC 60947-5-1 Клас II відповідно до IEC 61140
Захисна Обробка	TC
Рівень Шуму	0...80 дБ на 1 m

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Сертифікації та стандарти


Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні

Dimensions Drawings

Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light with Fixing Base for Mounting on Horizontal Support (Plastic Fixing Plate)

Dimensions

Below drawing shows a tower light with 3 illuminated stages. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.



(1) Base unit with or without buzzer.

Number of illuminated units	b in mm	b in in.
1 unit	150	5.90
2 units	215	8.46
3 units	280	11.02
4 units	345	13.58

Connections and Schema

Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light

Wire Colors

- 4th illuminated unit: yellow wire
- 3rd illuminated unit: green wire
- 2nd illuminated unit: white wire
- 1st illuminated unit: blue wire
- Common: black wire
- Buzzer (if integrated in base unit): grey wire