

Паспорт продукту

Технічні характеристики



СВІТЛОВА КОЛОНА 230 В,LED

XVMM2RSB

Знято з виробництва: 14 лип. 2022 р.

Знято з виробництва

Головна

Серія Продукту	Harmony XVM
Тип Виробу Або Компоненту	Попередньо змонтований і підключений маяк
Тип Світлосигнальної Колони/ Маячка	1 блок з підсвічуванням
Найменування Компонента	XVM
Джерело Світла	Червоний надяскравий світлодіод з ВА 15d цоколь постійний сигналізація
Колір Блоку Світлової Сигналізації	Червоний
[Us] Номінальна Напруга Живлення	230 В змінний струм
Тип Основи Світлосигнальної Колони	База без зумера
Спосіб Кріплення	Вертикальний

Додаткова інформація

Склад Комплекту	Базовий блок Металевий кронштейн Кришка Алюмінієва опорна труба
Монтажний Діаметр	45 мм
Клеми Підключення	Вільні вивідні кінці дроту,затискна здатність: 1 x 0.325 мм² (AWG 22)
Маркування	CE
Монтажна Опора	Алюміній трубка
Захист Від Короткого Замикання	0,2 А
[Ui] Номінальна Напруга Ізоляції	250 В відповідно до IEC 60947-1
Межа Номінальної Напруги	0,85...1,1 мкОм відповідно до IEC 60947-5-1
Споживання Струму	18 мА на базовий блок 20 м на блок розрядної трубки спалаху
[Uimp] Номінальна Імпульсна Витримувана Напру	4 кВ відповідно до IEC 60947-1
Частота Блимання	0,8 Гц
Частота Основної Моді	4 кГц
Маса Нетто	0,211 кг

Навколишнє середовище

Ступінь Захисту IP42 вертикальне положення відповідно до MEK 60529

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для Сертифікація Виробу CCC ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для гарантії, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Стандарти	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-25...70 °C
Робоча Температура Навколишнього Середови	-10...50 °C
Категорія Перенапруги	Клас I відповідно до IEC 60947-1 Клас I відповідно до IEC 60947-5-1 Клас I відповідно до IEC 61140
Захисна Обробка	TC
Рівень Шуму	0...80 дБ на 1 m

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	5,5 см
Ширина 1 Упаковки	8,5 см
Довжина 1 Упаковки	54 см
Вага 1 Упаковки	457 г
Тип 2 Упаковки	S04
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	20
Висота 2 Упаковки	30 см
Ширина 2 Упаковки	40 см
Довжина 2 Упаковки	60 см
Вага 2 Упаковки	10,33 кг
Тип 3 Упаковки	P06
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	80
Висота 3 Упаковки	75 см
Ширина 3 Упаковки	40 см
Довжина 3 Упаковки	80 см
Вага 3 Упаковки	61,56 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Сертифікації та стандарти


Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні

Dimensions Drawings

Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light with Fixing Base for Mounting on Vertical Support (Support Tube + Metal Bracket)

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b2** dimension.



(1) Base unit with or without buzzer.

Number of illuminated units	b2 in mm	b2 in in.
1 unit	383	15.08
2 units	448	17.64
3 units	513	20.20
4 units	578	22.76

Connections and Schema

Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light

Wire Colors

- 4th illuminated unit: yellow wire
- 3rd illuminated unit: green wire
- 2nd illuminated unit: white wire
- 1st illuminated unit: blue wire
- Common: black wire
- Buzzer (if integrated in base unit): grey wire