

Паспорт продукту

Технічні характеристики



КОНТАКТОР 60 KVAR, ~230В

LC1DVK12P7

Головна

Діапазон	TeSys
Назва Продукту	TeSys LC1D.K TeSys Deca
Тип Виробу Або Компоненту	Конденсаторний робочий контактор
Назва Пристрою	LC1DVK
Область Застосування Продукту	Контроль
Застосування Контактора	Корекція коефіцієнта потужності
Категорія Застосування	AC-6b
Опис Полюсів	3P
Склад Контактів Силового Полюса	3 NO (ГЕРМЕТИЧНИЙ)
[Ue] Номінальна Робоча Напруга	Коло подачі живлення: 690 В змінний струм 50/60 Гц
Номінальна Реактивна Потужність	35 кВАр на 230 В змінний струм 50 Гц на <60 °C 63 кВАр на 400 В змінний струм 50 Гц на <60 °C 67 кВАр на 440 В змінний струм 50 Гц на <60 °C 104 кВАр на 690 В змінний струм 50 Гц на <60 °C 30 кВАр на 230 В змінний струм 60 Гц на <60 °C 60 кВАр на 460 В змінний струм 60 Гц на <60 °C 80 кВАр на 575 В змінний струм 60 Гц на <60 °C
Тип Схеми Керування	Змінний струм на 50/60 Гц
[Uc] Напруга Схеми Керування	230 В змінний струм 50/60 Гц
Компонування Допоміжного Контакту	1 нормально відкритий + 2 нормально закритих миттєвий
Електрична Зносостійкість	300000 циклів на Ue 400 В 200000 циклів на Ue 690 В
Монтажна Опора	DIN-рейка Пластина
Стандарти	EN/IEC 60947-1 MEK 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 № 60947-4-1
Сертифікація Виробу	IECEE CB Scheme UL CSA UKCA

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для покриття вимог, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Клеми Підключення	Ланцюг управління: гвинтовий затискач 1 1...4 мм² - жорсткість кабелю: Твердий Ланцюг управління: гвинтовий затискач 2 1...4 мм² - жорсткість кабелю: Твердий Ланцюг управління: гвинтовий затискач 1 1...4 мм² - жорсткість кабелю: гнучкий без кабельного наконечника Ланцюг управління: гвинтовий затискач 2 1...4 мм² - жорсткість кабелю: гнучкий без кабельного наконечника Ланцюг управління: гвинтовий затискач 1 1...4 мм² - жорсткість кабелю: гнучкий з кабельним наконечником Ланцюг управління: гвинтовий затискач 2 1...2,5 мм² - жорсткість кабелю: гнучкий з кабельним наконечником Коло подачі живлення: з'єднувач 1 4...50 мм² - жорсткість кабелю: Твердий Коло подачі живлення: з'єднувач 2 4...25 мм² - жорсткість кабелю: Твердий Коло подачі живлення: з'єднувач 1 4...50 мм² - жорсткість кабелю: гнучкий без кабельного наконечника Коло подачі живлення: з'єднувач 2 4...25 мм² - жорсткість кабелю: гнучкий без кабельного наконечника Коло подачі живлення: з'єднувач 1 4...50 мм² - жорсткість кабелю: гнучкий з кабельним наконечником Коло подачі живлення: з'єднувач 2 4...16 мм² - жорсткість кабелю: гнучкий з кабельним наконечником
Момент Затягування	Коло подачі живлення: 12 Н.м - на з'єднувач Ланцюг управління: 1,7 Н.м - на гвинтовий затискач
Максимальна Робоча Швидкість	240 цикл/год

Додаткова інформація

Тип Допоміжних Контактів	тип механічно з'єднані 1 нормально відкритий + 2 нормально закритих відповідно до IEC 60947-5-1
--------------------------	---

Навколишнє середовище

Ступінь Захисту	IP20 Передня панель відповідно до MEK 60529
Робоча Температура Навколишнього Середови	-5...60 °C
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-60...80 °C
Висота Над Рівнем Моря	0...3000 m
Висота	180 мм
Ширина	85 мм
Глибина	154 мм
Маса Нетто	1,65 кг

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	13,000 см
Ширина 1 Упаковки	17,000 см
Довжина 1 Упаковки	18,500 см
Вага 1 Упаковки	1,790 кг
Тип 2 Упаковки	S04
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	8
Висота 2 Упаковки	30,000 см
Ширина 2 Упаковки	40,000 см
Довжина 2 Упаковки	60,000 см
Вага 2 Упаковки	14,970 кг

Тип 3 Упаковки	P06
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	48
Висота 3 Упаковки	75,000 см
Ширина 3 Упаковки	80,000 см
Довжина 3 Упаковки	60,000 см
Вага 3 Упаковки	97,820 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

[Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Сумісни Декларація ЄС RoHS
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні