


# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## КОРПУС СИГН.ЛАМПИ ТРАНСФ.ЖИВ.400В

ZB4BV5D5

Знято з виробництва: 10 жовт. 2020 р.

Знято з виробництва

### Головна

|                                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Серія Продукту                   | Harmony XB4                                                             |
| Тип Виробу Або Компоненту        | Повний блок корпусу/світлового блоку в зборі                            |
| Назва Пристрою                   | ZB4                                                                     |
| Матеріал Фіксуючого Кільця       | Zamak                                                                   |
| Продаж Неподільною Кількістю     | 1                                                                       |
| Клеми Підключення                | Гвинтовий затискач, <= 2 x 1.5 мм <sup>2</sup> з кабельним наконечником |
| Джерело Світла                   | СВІТЛОДІОДНИЙ                                                           |
| Цоколь Лампи                     | BA 9c                                                                   |
| Живлення Світлового Блоку        | Через інтегральний трансформатор 1,2 В·А 6 В                            |
| Колір Джерела Світла             | Помаранчевий                                                            |
| [Us] Номінальна Напруга Живлення | 400 В змінний струм в 50/60 Гц                                          |

### Додаткова інформація

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Габаритна Ширина <b>Cad</b>                   | 30 мм                                                  |
| Габаритна Висота <b>Cad</b>                   | 47 мм                                                  |
| Габаритна Глибина <b>Cad</b>                  | 60 мм                                                  |
| Опис Клем <b>Iso N°1</b>                      | (X1-X2)PL                                              |
| Маса Нетто                                    | 0,134 кг                                               |
| Момент Затягування                            | 0,8...1,2 Н.м відповідно до EN 60947-1                 |
| Форма Головки Гвинта                          | Хрестовий сумісний з Philips № 1 викрутка              |
| [Ui] Номінальна Напруга Ізоляції              | 600 В (ступінь забруднення 3) відповідно до EN 60947-1 |
| [Uimp] Номінальна Імпульсна Витримувана Напру | 6 кВ відповідно до EN 60947-1                          |
| Тип Сигналізації                              | Постійний                                              |
| Монтаж Контактного Блоку                      | Фронтальне кріплення                                   |
| Код Складу Електричної Частини                | P4                                                     |

### Навколишнє середовище

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Захисна Обробка                              | ТН          |
| Температура Навколишнього Повітря Для Збер   | -40...70 °C |
| Температура Навколишнього Повітря Для Роботи | -40...70 °C |

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

|                                            |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Клас Захисту Від Ураження Електричним Стру | Клас I відповідно до IEC 60536                                                                                                         |
| Ступінь Захисту                            | IP20                                                                                                                                   |
| Стандарти                                  | UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 № 14<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1 |
| Сертифікація Виробу                        | DNV<br>GL<br>внесено до реєстру UL<br>CSA<br>LROS (Lloyds реєстр судноплавства)<br>BV                                                  |
| Вібростійкість                             | 5 gn (f= 2...500 Гц) відповідно до MEK 60068-2-6                                                                                       |
| Ударостійкість                             | 30 gn (тривалість = 18 мс) для напівсинусоїдальне прискорення відповідно до MEK 60068-2-27                                             |

## Гарантія за договором

|          |           |
|----------|-----------|
| Гарантія | 18 months |
|----------|-----------|

Сталий розвиток



Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO<sub>2</sub>.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

 [Не Містить Ртуті](#)

 [Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs](#) [Так](#)


Сертифікації та стандарти

|                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регламент <b>Reach</b>       | <a href="#">Декларація REACH</a>                                                                                                            |
| Директива Єс <b>Rohs</b>     | Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)                                                                         |
| Декларація <b>Rohs</b> Китаю | <a href="#">China RoHS declaration</a>                                                                                                      |
| Екологічна Звітність         | <a href="#">Екологічний профіль виробу</a>                                                                                                  |
| Директива <b>Weee</b>        | На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери. |
| Екологічний Профіль Виробу   | <a href="#">Інформація про закінчення терміну експлуатації</a>                                                                              |

Dimensions Drawings

Dimensions

---



Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

| Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board                                                                                                                                                                                                                                                                         | Connection by Faston Connectors                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <div>(1) Diameter on finished panel or support</div> <div>(2) 40 mm min. / 1.57 in. min.</div> <div>(3) 30 mm min. / 1.18 in. min.</div> <div>(4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm <sup>+0.4</sup><sub>0</sub> / 0.88 in. <sup>+0.016</sup><sub>0</sub>)</div> <div>(5) 45 mm min. / 1.78 in. min.</div> <div>(6) 32 mm min. / 1.26 in. min.</div> |                                                                                    |