

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ПУСКАЧ

LE1M35Q710

Головна

Діапазон	TeSys
Назва Продукту	TeSys LE
Назва Пристрою	LE1M
Тип Виробу Або Компоненту	Закритий пускач DOL
Область Застосування Продукту	Стандартний
Категорія Застосування	AC-3
Склад Пристрою	Контактор Клема заземлення Нейтральна клема Теплове реле перевантаження
Межі Регулювання Теплового Захисту	2,6...3,7 A
Потужність Двигуна [Квт]	0,55 кВт на 240 В змінний струм 50/60 Гц 1,5 кВт на 415 В змінний струм 50/60 Гц 0,55 кВт на 220/230 В змінний струм 50/60 Гц 1,5 кВт на 380/400 В змінний струм 50/60 Гц
[Uc] Напруга Ланцюга Керування	380 В змінний струм 50/60 Гц
Тип Керування	Кнопковий вимикач запуск зелений I Кнопковий вимикач зупинка/повторний запуск червоний O

Додаткова інформація

Місцева Сигналізація	Робочий: СВІТЛОДІОД (жовтий)
Кількість Кабельних Введень	2 ISO20 верхній 2 ISO25 верхній 2 Pg 13 верхній 2 Pg 21 верхній 2 ISO20 дно 2 ISO25 дно 2 Pg 13 дно 2 Pg 21 дно 2 Pg 16 верхній 2 Pg 16 дно
Ширина	78 мм
Висота	160 мм
Глибина	108 мм
Маса Нетто	0,6 кг

Навколишнє середовище

Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол)
----------	------------------------------------

Ціни, окрім ціни на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Стандарти	МЕК 60947-4-1
Робоча Температура Навколишнього Середови	-5...40 °C
Характеристики Зовнішнього Середовища	Стандартні умови експлуатації
Сертифікація Виробу	UKCA

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	11,500 см
Ширина 1 Упаковки	8,200 см
Довжина 1 Упаковки	16,500 см
Вага 1 Упаковки	575,000 г
Тип 2 Упаковки	S02
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	6
Висота 2 Упаковки	15,000 см
Ширина 2 Упаковки	30,000 см
Довжина 2 Упаковки	40,000 см
Вага 2 Упаковки	3,776 кг
Тип 3 Упаковки	P06
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	96
Висота 3 Упаковки	75,000 см
Ширина 3 Упаковки	60,000 см
Довжина 3 Упаковки	80,000 см
Вага 3 Упаковки	74,283 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 months
----------	-----------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

[Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Сумісни Декларація ЄС RoHS
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Інформація про закінчення терміну експлуатації