


Паспорт продукту

Технічні характеристики



ГОЛОВКА ПЕРЕМИК.КВАДР.БЕЗ РУКОЯТ.

ZB6CD02

Головна

Серія Продукту	Harmony XB6
Тип Виробу Або Компоненту	Головка для селекторного перемикача
Назва Пристрою	ZB6
Матеріал Обрамлення	Пластик
Монтажний Діаметр	16 мм
Продаж Неподільною Кількістю	1
Форма Головки Сигнального Блоку	Квадратний
Тип Виконавчого Механізму	залишатися на місці
Профіль Пристрою Керування	без ручки
Позиції Виконавчого Механізму	2 положення 60° 60

Додаткова інформація

Габаритна Ширина Cad	18 мм
Габаритна Висота Cad	18 мм
Маса Нетто	0,016 кг

Навколишнє середовище

Захисна Обробка	TC
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40...70 °C
Робоча Температура Навколишнього Середови	-25...70 °C
Клас Захисту Від Ураження Електричним Стру	Клас II відповідно до IEC 61140
Ступінь Захисту	IP65 відповідно до MEK 60529
Ступінь Захисту Nema	NEMA 13 відповідно до UL 50 NEMA 4 відповідно до UL 50 NEMA 4X відповідно до UL 50 NEMA 13 відповідно до CSA C22.2 № 94 NEMA 4 відповідно до CSA C22.2 № 94 NEMA 4X відповідно до CSA C22.2 № 94
Стандарти	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 JIS C 852 CSA C22.2 № 14 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C8201-1

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Сертифікація Виробу	UL CSA CCC GOST
Вібростійкість	+/- 3 мм (f= 2...500 Гц) відповідно до МЕК 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Гц) відповідно до МЕК 60068-2-6
Ударостійкість	30 gn (тривалість = 18 мс) для напівсинусоїдальне прискорення відповідно до МЕК 60068-2-27 50 gn (тривалість = 11 мс) для напівсинусоїдальне прискорення відповідно до МЕК 60068-2-27

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	6 см
Ширина 1 Упаковки	7 см
Довжина 1 Упаковки	13 см
Вага 1 Упаковки	6 г
Тип 2 Упаковки	BB1
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	5
Висота 2 Упаковки	6 см
Ширина 2 Упаковки	7 см
Довжина 2 Упаковки	13 см
Вага 2 Упаковки	59 г
Тип 3 Упаковки	S02
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	100
Висота 3 Упаковки	15 см
Ширина 3 Упаковки	30 см
Довжина 3 Упаковки	40 см
Вага 3 Упаковки	1,514 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

[Так](#)


Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний Профіль Виробу	Інформація про закінчення терміну експлуатації

Dimensions Drawings

Square Head for Selector Switch, Standard Handle


Dimensions



Mounting and Clearance


Panel Cut-out

For Square or Circular Head




Pushbuttons, Switches and Pilot Lights for Printed Circuit Board Connection

Front Panel Cut-out (Viewed from Installer’s Side)



Printed Circuit Board Drillings (Viewed from Electrical Block Side)




- A 24 mm/0.94 in. minimum for rectangular heads, 18 mm/0.71 in. minimum for square or circular heads
- B 18 mm/0.71 in. minimum
- (1) 6 x $\varnothing 1.1$ mm / 6 x $\varnothing 0.04$ in. holes.
- (2) 1 x $\varnothing 2.6^{0}_{-0,2}$ mm / 1 x $\varnothing 0.10^{0}_{-0,008}$ in. hole for locating pin, only when using socket adaptor ZB6Y010.
- (3) 1 x $\varnothing 3.2^{0}_{-0,2}$ mm / 1 x $\varnothing 0.13^{0}_{-0,008}$ in. hole for fixing of printed circuit board onto the front panel using body bracket ZB6Y011. This hole must be drilled on the left-hand side, when heads are positioned at the normal angle. Fit a body bracket ZB6Y011 every 72 mm/2.83 in. maximum for cut-outs on 24 mm/0.94 in. centres (rectangular heads) and 54 mm/2.13 in. maximum for cut-outs on 18 mm/0.71 in. centres (square or circular heads).

General tolerances of the panel and printed circuit board: T1, T2: T1 + T2 = 0.3 mm/0.01 in. maximum.
Installation precautions:

Thickness of printed circuit board: 1.6 mm/0.06 in. minimum.


Mounting with Body Bracket

With socket adaptor ZB6Y010



- (1) Head
- (2) Nut
- (3) Body
- (4) Body bracket
- (5) Contact block
- (6) Socket adaptor
- (7) Panel
- (8) Printed circuit

Direct mounting without socket adaptor ZB6Y010



- (1) Head
- (2) Nut
- (3) Body
- (4) Body bracket
- (5) Contact block
- (6) Panel
- (7) Printed circuit

