

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ПОЧАТКУ СЕГМЕНТУ, НАБІР РОЗ'ЄМ, БАЗА

STBXBE1300K

Головна

Серія Продукту	Modicon STB рішення для розподіленого вводу/виводу
Тип Виробу Або Компоненту	Комплект подовжувача внутрішньої шини BOS

Додаткова інформація

Склад Комплекту	STBXBE1300 модуль BOS STBXTS2120, 2-контактний пружинний роз'єм STBXBA2300 розмір 2 база STBXTS1120, 2-контактний гвинтовий роз'єм
Місце Встановлення	Початок подовжувального сегмента
Сумісність Продуктів	Стандартні модулі STB
[Us] Номінальна Напруга Живлення	24 В
Тип Мережі Живлення	Постійний струм
Межі Напруги Живлення	19,2...30 В
Вхідний Струм	400 мА
Вихідна Напруга	5.25 В +/- 0.21 % логічна шина
Тип Вихідної Напруги	Постійний струм
Вихідний Струм Джерела Живлення	1,2 А
Електричне З'єднання	2 контакти для знімного роз'єму для блок живлення Firewire для інтерфейс
Маркування	CE
Категорія Перенапруги	II

Навколишнє середовище

Електромагнітна Сумісність	Стійкість до електромагнітних завад відповідно до MEK 61131-2
Сертифікація Виробу	FM Class 1 Division 2 UL CSA
Ступінь Забруднення	2 відповідно до MEK 60664-1
Висота Над Рівнем Моря	<= 2000 м
Ступінь Захисту	IP20 відповідно до MEK 61131-2 клас 1
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40...85 °C
Відносна Вологість	95 % на 60 °C без конденсату

Вібростійкість 3 gn на 58...150 Гц на Симетрична DIN-рейка 35 x 7,5 мм
5 gn на 58...150 Гц на Симетрична DIN-рейка 35 x 15 мм
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для покриття певних типів застосування, визначених користувачем.

Ударостійкість	30 гп для 11 мс відповідно до МЕК 88, посилання 2-27
----------------	--

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	2,500 см
Ширина 1 Упаковки	8,000 см
Довжина 1 Упаковки	13,000 см
Вага 1 Упаковки	125,000 г
Тип 2 Упаковки	S02
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	42
Висота 2 Упаковки	15,000 см
Ширина 2 Упаковки	30,000 см
Довжина 2 Упаковки	40,000 см
Вага 2 Упаковки	5,670 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)

Забезпечення комфорту

 Reach Free Of Svhc

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива ЄС RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration

Dimensions Drawings

Dimensions

