

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ДБЖ APC Smart-UPS 1000 BA 230 В, USB та послідовний порт

SUA1000XLI

Огляд

Презентація	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Термін Поставки	Звичайно є в наявності

Головна

Основна Вхідна Напруга	230 В
Основна Вихідна Напруга	230 В
Номінальна Потужність [Вт]	800 В
Номінальна Потужність [Ва]	1000 В·А
Тип Вхідного З'єднання	IEC 320 C14
Тип Вихідного Підключення	8 IEC 320 C13 2 Перемички IEC
Кількість Стійкових Одиниць	0U
Довжина Кабеля	1,83 м
Кількість Кабелів	1
Тип Акумулятора	Свинцево-кислотна акумуляторна батарея
Додаткове Обладнання	Компакт-диск із програмним забезпеченням Smart UPS сигналізація RS-232 кабель Інструкція з експлуатації Кабель USB

Акумулятори і тривалість автономної роботи

Час Роботи	View Runtime Graph
Додаткова Інформація	Можливе конфігурування для роботи з вихідною напругою номіналом 220 : 230 або 240 В
Можливість Збільшення Часу Роботи Від Акум	1
Попередньо Встановлені Акумулятори	0
Кількість Порожніх Акумуляторних Відсіків	0
Час Перезаряджання Акумуляторної Батареї	3 год
Число Батарейних Змінних Блоків	1
Термін Служби Батареї	3...5 рік(роки)
Змінна Батарея	RBC7

Ціни, окрім ціни на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Загальні

Кількість Слотів, Зайнятих Силовим Модуле	0
Кількість Вільних Слотів Силового Модуля	0
Лінійка Веб-Пристроїв	Розширений час роботи
Зарезервований	No

Фізичні

Колір	Чорний
Висота	21,6 см
Ширина	17 см
Глибина	43,9 см
Маса Нетто	27,27 кг
Місце Встановлення	Передня частина
Переважне Місце Встановлення	No preference
Спосіб Кріплення	Не монтується в стійку
Двопостовий Монтаж	0
Usb-Сумісний	Yes

Вхід

Межі Вхідної Напруги	151...302 В регульований 160...286 В
Частота Мережі	50/60 Гц +/- 3 Гц автозондування

Вихід

Коефіцієнт Амплітуди	До 5 : 1
Гармонійне Спотворення	Менше 5 % при повному навантаженні
Максимальна Конфігурована Потужність [Ва]	1000 В·А
Максимальна Конфігурована Потужність [Вт]	800 В
Тип ДБЖ	Лінійно-інтерактивні ДБЖ
Wave Type	Синусоїдальний сигнал
Вихідна Частота	47...53 Гц для номінальної частоти 50 Гц синхронізована з електромережею 57...63 Гц для номінальної частоти 60 Гц синхронізована з електромережею

Відповідність вимогам

Сертифікація Виробу	C-Tick CE GOST VDE
Стандарти	МЕК 62040-1:2019/A11:2021 МЕК 62040-2:2006/AC:2006 МЕК 62040-2:2018

Навколишнє середовище

Рівень Звуку	42 дБА
Розсіювання Потужності	120 БТЕ/год

Висота Над Рівнем Моря	0...10000 футів
Робоча Температура Навколишнього Середови	0...40 °C
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-15...45 °C
Висота Зберігання	0,00...15240,00 м
Відносна Вологість	0...95 %
Відносна Вологість Зберігання	0...95 %

Засоби комунікації та адміністрування

Розташування Панелі Керування	Світлодіодний дисплей зі шкалами навантаження й заряду акумуляторів, а також індикаторами on line (роботи від мережі): on battery (роботи від акумуляторів): replace battery (необхідності заміни акумулятора): i overload (перевантаження) = індикатор режимів on line (роботи від мережі): on battery (роботи від акумуляторів): replace battery (необхідності заміни акумулятора): i overload (перевантаження).
Аварійне Відключення Живлення (Еро)	Додатковий
Вільні Слоти	1
Сигналізація	Сигнал переходу в режим роботи від акумуляторів : характерний сигнал про низький заряд батареї : настроювані затримки

Захист від перенапруги та фільтрація

Значення Поглинання/Розсіювання Енергії	320 Дж
Шумозаглушення	Постійно діючий багатополосний шумовий фільтр : амплітуда залишкової напруги 0,3% за нормативами іeee : обмеження сплеску напруги без часової затримки : відповідність вимогам ul 1449

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	38,7 см
Ширина 1 Упаковки	59,1 см
Довжина 1 Упаковки	32 см
Вага 1 Упаковки	29,55 кг

Гарантія за договором

Гарантія	2 роки на ремонт або заміну
----------	-----------------------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Енергозберігаюча функція Take-back Прозорість RoHS/REACH

Продуктивність ресурсів

- ✓

Energy Efficient Product
- ✓

Take-Back Program Available

Забезпечення комфорту

- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

Так

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Відповідає виняткам
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Інформація про закінчення терміну експлуатації