

Паспорт продукту

Технічні характеристики



КУЛАЧКОВИЙ ВИМИКАЧ 10А 2+0

K10D002UCH

Голов❖❖а

Серія Продукту	Harmony K
Тип Виробу Або Компоненту	Кулачковий перемикач в зборі
Найменування Компонента	K10
[Ith] Умовний Тепловий Струм У Відкритому Вик	10 A
Монтаж Продукту	Фронтальний монтаж
Спосіб Кріплення	Отвір Ø 16 або 22 мм
Тип Головки Кулачкового Перемикача	3 передньою панеллю 30 x 30 мм
Тип Виконавчого Механізму	Чорний ручка
Замок Поворотної Ручки	Відсутній
Опис Маркування	3 металік умовні позначки , 1 - 0 - 2 чорний позначення
Функція Кулачкового Перемикача	Перемикач
Повернення	Відсутній
Положення Вимкнено	3 вимкненим положенням
Опис Полюсів	2P
Перемикання Позицій	Вправо: 0° - 60° Вліво: 0° - 300°
Ступінь Захисту	Контактна колодка: IP20 Робоча головка: IP65 відповідно до МЕК 60529

Додаткова інформація

Кут Перемикання	60 °
[Ui] Номінальна Напряга Ізоляції	440 В (ступінь забруднення 3) відповідно до IEC 60947-1
Номінальна Робоча Потужність [ВТ]	1800 В AC-23A, 220/240 В 3 фази 370 В AC-23A, 110/120 В 1 фаза 750 В AC-23A, 220/240 В 1 фаза
Номінальна Потужність [К.С.]	1 к.с на 220/240 В змінний струм, 3 фази 0,33 к.с на 110/120 В змінний струм, 1 фаза 0,75 к.с на 110/120 В змінний струм, 3 фази 0,75 к.с на 220/240 В змінний струм, 1 фаза
[Ie] Номінальний Робочий Змінний Струм	10 A на 400 В AC-1 10 A на 400 В AC-21A 3 A на 240 В AC-15 6 A на 120 В AC-15
[Ie] Номінальний Робочий Постійний Струм	10 A на 24 В резистивний навантаження 0,3 A на 220 В резистивний навантаження 0,7 A на 110 В резистивний навантаження

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для Електрична Зносостійкість 100000000 циклів. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для вивчення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Захист Від Короткого Замикання	10 А патрон запобіжник, тип gG
[Uimp] Номінальна Імпульсна Витримувана Напру	4 кВ відповідно до IEC 60947-1
Робота Контакту	Повільне розмикання
Електричне З'єднання	Затискні гвинтові клеми, момент затяжки: 2 x 1.5 мм²
Механічна Зносостійкість	1000000 циклів
Габаритна Ширина Cad	30 мм
Габаритна Висота Cad	30 мм
Габаритна Глибина Cad	88 мм
Маса Нетто	0,045 кг

Навколишнє середовище

Стандарти	CENELEC EN 50013 MEK 60947-3 EN/IEC 60947-5-1
Сертифікація Виробу	CULus
Захисна Обробка	TC
Робоча Температура Навколишнього Середови	-20...55 °C
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40...70 °C
Клас Захисту Від Ураження Електричним Стру	Клас II відповідно до IEC 60536

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	10,6 см
Ширина 1 Упаковки	4,0 см
Довжина 1 Упаковки	4,1 см
Вага 1 Упаковки	66,0 г
Тип 2 Упаковки	S02
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	65
Висота 2 Упаковки	15,0 см
Ширина 2 Упаковки	30,0 см
Довжина 2 Упаковки	40,0 см
Вага 2 Упаковки	4,636 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)

Забезпечення комфорту


✓	Reach Free Of Svhc	
✓	Toxic Heavy Metal Free	
✓	Не Містить Ртуті	
✓	Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs	Так

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Dimensions Drawings

Cam Switch

Front Mounting by Ø16 mm/0.63 in. or Ø 22 mm/0.87 in. hole




- a 63 mm/2.48 in.
- e support panel thickness: 0.5 mm to 5 mm/0.02 in. to 0.2 in.

Mounting and Clearance

Cam Switch

Ø 16 mm/0.63 in. and Ø 22 mm/0.87 in. Panel Cut-outs




Technical Description


Link Positions (Factory Mounted)

Diagram for 1 to 4-pole Switches


Select the number of poles according to the product characteristics.



Marking



Angular Position of Switch



Switching Program

Diagram for 1 to 4-pole Switches

Select the number of poles according to the product characteristics.

	300	0	60	
(1)	X		X	1
(2)	X		X	2
(3)	X		X	3
(4)	X		X	4

- (1) 1-pole
- (2) 2-pole
- (3) 3-pole
- (4) 4-pole

Convention Used for Switching Program Representation

-  Contact closed
-  Contact closed in 2 positions and maintained between the 2 positions
-  Sealed assembly for auto-maintain control
-  Overlapping contacts
-  Spring return position: for a switching angle of 90°, spring return is over 30° after the last position (for a maximum of 3 simultaneous contacts).

Example:

