

Паспорт продукту

Технічні характеристики



КОРПУС 3 П.Р. 3Ч. ПЛЮВАЧА 40А

V2

Головна

Діапазон	TeSys
Назва Продукту	TeSys VARIO
Коротка Назва Пристрою	V
Тип Продукту	Корпус вимикача

Додаткова інформація

Монтажна Підтримка	Пластина Симетрична рейка
Рівень Продуктивності	Висока продуктивність
Кількість Полюсів	3P
Тип І Склад Контактів	3 нормально відкритих
Тип Мережі	Змінний струм Постійний струм
Частота Мережі	50/60 Гц
[Ue] Номінальна Робоча Напруга Iec	690 В змінний струм 50/60 Гц
Номінальна Робоча Потужність За Стандартом	11 кВт на 400...415 В (AC-3) 11 кВт на 690 В (AC-3) 15 кВт на 500 В (AC-3) 15 кВт на 690 В (AC-23A) 18,5 кВт на 500 В (AC-23A) 5,5 кВт на 230...240 В (AC-3) 7,5 кВт на 230...240 В (AC-23A) 15 кВт на 400...415 В (AC-23A)
Номінальний Робочий Струм [Ie]	29 A AC-23 Ue: 400 В
[Ith] Умовний Тепловий Струм Вільного Повітря	40 A
[Ithe] Звичайний Закритий Тепловий Струм	32 A
Виробнича Потужність (I Rms)	400 A на 400 В AC-21A 400 A на 400 В AC-22A 400 A на 400 В AC-23A
Розривна Здатність	320 A на 400 В (AC-21A) 320 A на 400 В (AC-22A) 320 A на 400 В (AC-23A)
Номінальний Умовний Струм Короткого Замика	10 кА на 400 В - відповідний запобіжник 50 A aM 10 кА на 400 В - відповідний запобіжник 50 A gG
[Icm] Номінальна Здатність До Короткого Замик	1 кА на 400 В при Ipk
Переривчастий Клас Роботи	30

Придатність Для Ізоляції Так
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

[Uimp] Номінальна Імпульсна Витримувана Напру	8 кВ
[Icw] Номінальний Короткочасний Витримуваний	480 А на 400 В тривалість: 1 с
Механічна Міцність	100000 циклів
Електрична Довговічність	100000 циклів AC-21 30000 циклів DC-1...5
Клемне З'єднання Iec	Коло подачі живлення: гвинтовий затискач кабель 10 мм² - Твердий Коло подачі живлення: гвинтовий затискач кабель 6 мм² - гнучкий - з кабельним наконечником
Момент Затягування	Коло подачі живлення: 2,1 Н.м - на гвинтовий затискач
Висота	74 мм
Ширина	55 мм
Глибина	60 мм
Вага Виробу	0,2 кг

Навколишнє середовище

Стандарти	МЕК 60947-3
Сертифікація Продукції	UL CSA GL UKCA CCC
Ступінь Захисту	IP20 відповідно до МЕК 60529
Захисна Обробка	TC
Механічна Міцність	Вібрації 10...150 Hz (1 Гн) відповідно до МЕК 60068-2-6 Удари 11 мс (30 Гн) відповідно до МЕК 60068-2-27
Температура Навколишнього Повітря Для Робо	-20...50 °C
Вогнестійкість	960 °C відповідно до МЕК 60695-2-1

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	8 см
Ширина 1 Упаковки	8,5 см
Довжина 1 Упаковки	12 см
Вага 1 Упаковки	174 г
Тип 2 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	24
Висота 2 Упаковки	30 см
Ширина 2 Упаковки	30 см
Довжина 2 Упаковки	40 см
Вага 2 Упаковки	4,66 кг
Тип 3 Упаковки	P06
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	192
Висота 3 Упаковки	77 см

Ширина 3 Упаковки	80 см
Довжина 3 Упаковки	60 см
Вага 3 Упаковки	45,78 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість **RoHS/REACH**

Забезпечення комфорту

- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

Так
- ✓

Pvc Free
- ✓

Halogen Free Product

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Відповідає виняткам
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні