

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ГОЛОВНИЙ ВИМИКАЧ 12А

VBD02

Головна

Діапазон	TeSys
Назва Продукту	TeSys VARIO
Коротка Назва Пристрою	VBD
Застосування Пристрою	Профілактичне обслуговування
Тип Продукту	Вимикач-роз'єднувач

Додаткова інформація

Склад Пристрою	Ручка Вимикач
Монтажна Підтримка	Ручка: двері Перемикач: двері
Спосіб Монтажу	Отвір з 22,5 мм для ручки
Рівень Продуктивності	Висока продуктивність
Кількість Полюсів	3P
Тип І Склад Контакту	3 нормально відкритих
[Ue] Номінальна Робоча Напруга Iec	690 В змінний струм 50/60 Гц
Номінальна Робоча Потужність За Стандартом	3 кВт на 400...415 В (AC-3) 4 кВт на 500 В (AC-3) 1,5 кВт на 230...240 В (AC-3) 5,5 кВт на 500 В (AC-23A) 5,5 кВт на 690 В (AC-3) 7,5 кВт на 690 В (AC-23A) 3 кВт на 230...240 В (AC-23A) 4 кВт на 400...415 В (AC-23A)
Номінальний Робочий Струм [Ie]	8,1 А AC-23 Ue: 400 В
[Ith] Умовний Тепловий Струм Вільного Повітря	12 А
[Ithe] Звичайний Закритий Тепловий Струм	10 А
Виробнича Потужність (I Rms)	120 А на 400 В AC-21A 120 А на 400 В AC-22A 120 А на 400 В AC-23A
Розривна Здатність	120 А на 400 В (AC-21A) 120 А на 400 В (AC-22A) 120 А на 400 В (AC-23A)
Номінальний Умовний Струм Короткого Замика	10 кА на 400 В - відповідний запобіжник 12 А aM 10 кА на 400 В - відповідний запобіжник 12 А gG
[Icm] Номінальна Здатність До Короткого Замик	1 кА на 400 В при I _{pk}

[Icw] Номінальний Короткочасний Витримування 300 А на 400 В тривалість: 1 с
Ціни, окрім тих, що вказані на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для встановлення якості замовлення, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

[Uimp] Номінальна Імпульсна Витримувана Напру	8 кВ
Придатність Для Ізоляції	Так
Тип Мережі	Змінний струм Постійний струм
Переривчастий Клас Експлуатації	30
Тип Управління	Поворотна ручка
Поворотна Ручка Тип Кріплення	Прямий
Колір Ручки	Чорний
Колір Передньої Панелі Ручки	Чорний
Поворотна Ручка Блокування	Від 1 до 3 навісних замків 4...8 мм
Маркування	0 - 1
Механічна Міцність	100000 циклів
Електрична Довговічність	100000 циклів AC-21 30000 циклів DC-1 30000 циклів DC-2 30000 циклів DC-3 30000 циклів DC-4 30000 циклів DC-5
Клемне З'єднання Iec	Коло подачі живлення: гвинтовий затискач кабель 10 мм² - Твердий Коло подачі живлення: гвинтовий затискач кабель 6 мм² - гнучкий - з кабельним наконечником
Момент Затягування	Коло подачі живлення: 2,1 Н.м - на гвинтовий затискач
Базовий Розмір	60 x 60 мм
Висота	74 мм
Ширина	60 мм
Вага Виробу	0,215 кг

Навколишнє середовище

Стандарти	МЕК 60947-3
Сертифікація Продукції	UL CCC GL CSA UKCA
Ступінь Захисту	IP20 відповідно до МЕК 60529 IP65
Захисна Обробка	TC
Механічна Міцність	Вібрації 10...150 Hz (1 Гн) відповідно до МЕК 60068-2-6 Удари 11 мс (30 Гн) відповідно до МЕК 60068-2-27
Температура Навколишнього Повітря Для Експ	-20...50 °C
Вогнестійкість	960 °C відповідно до МЕК 60695-2-1
Код Сумісності	Головний вимикач роз'єднувач

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	8,0 см
Ширина 1 Упаковки	8,5 см

Довжина 1 Упаковки	12,0 см
Вага 1 Упаковки	222,0 г
Тип 2 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	24
Висота 2 Упаковки	30,0 см
Ширина 2 Упаковки	30,0 см
Довжина 2 Упаковки	40,0 см
Вага 2 Упаковки	5,75 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість **RoHS/REACH**

Забезпечення комфорту

 Toxic Heavy Metal Free

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По [Так](#)
Регламенту Rohs

 Pvc Free

 Halogen Free Product

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Відповідає виняткам
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні