

Паспорт продукту

Технічні характеристики



БАЗОВИЙ БЛОК 3P 20A для Vario

VN20

Головна

Діапазон	TeSys
Назва Продукту	TeSys Mini-VARIO
Тип Виробу Або Компоненту	Корпус вимикача
Рівень Продуктивності	Стандартний
Опис Полюсів	3P
Тип Контакту Та З'єднання	3 нормально відкритих
Тип Мережі	Змінний струм Постійний струм
Частота Мережі	50/60 Гц

Додаткова інформація

Монтажна Опора	Симетрична рейка
[Ue] Номінальна Робоча Напруга	690 В змінний струм 50/60 Гц
[Uimp] Номінальна Імпульсна Витримувана Напруга	6 кВ
[Ith] Умовний Тепловий Струм У Відкритому Вик	20 А
[Ithe] Умовний Тепловий Струм В Оболонці	16 А
[Ie] Номінальний Робочий Струм	11 А (AC-23) на 400 В
Номінальна Робоча Потужність [Вт]	11 кВт на 690 В (AC-23A) 3 кВт на 230...240 В (AC-3) 4 кВт на 400...415 В (AC-3) 5,5 кВт на 500 В (AC-3) 5,5 кВт на 690 В (AC-3) 7,5 кВт на 500 В (AC-23A) 4 кВт на 230...240 В (AC-23A) 5,5 кВт на 400...415 В (AC-23A)
Клас Перервної Роботи	30
Навантажувальна Здатність (I Rms)	200 А на 400 В AC-21A 200 А на 400 В AC-22A 200 А на 400 В AC-23A
[Icm] Номінальна Найбільша Вмикаюча Здатність	0,5 кА на 400 В при I _{in} k
[Icw] Номінальний Короткочасний Витримуваний	140 А на 400 В тривалість: 1 с
Номінальний Умовний Струм Короткого Замика	6 кА на 400 В - відповідний запобіжник 20 А aM 6 кА на 400 В - відповідний запобіжник 20 А gG
Відключаюча Здатність	200 А на 400 В (AC-21A) 200 А на 400 В (AC-22A) 200 А на 400 В (AC-23A)

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для Механічна Зносостійкість 50000 циклів ознаюмлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознаюмлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Електрична Зносостійкість	30000 циклів DC-1...5 50000 циклів AC-21
Відповідність Вимогам По Ізоляції	Так
Клеми Підключення	Коло подачі живлення: гвинтовий затискач кабель 4 мм² - Твердий Коло подачі живлення: гвинтовий затискач кабель 4 мм² - гнучкий - з кабельним наконечником
Момент Затягування	Коло подачі живлення: 0,7 Н.м - на гвинтовий затискач
Висота	46,5 мм
Ширина	56 мм
Глибина	62 мм
Маса Нетто	0,11 кг

Навколишнє середовище

Стандарти	МЕК 60947-3
Сертифікація Виробу	GL UL CSA UKCA
Захисна Обробка	TC
Ступінь Захисту	IP20 відповідно до МЕК 60529
Механічна Стійкість	Удари 11 мс (15 Гн) відповідно до МЕК 60068-2-27 Вібрації 10...150 Hz (1 Гн) відповідно до МЕК 60068-2-6
Робоча Температура Навколишнього Середови	-20...50 °C
Вогнестійкість	960 °C відповідно до МЕК 60695-2-1

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	7,8 см
Ширина 1 Упаковки	8,5 см
Довжина 1 Упаковки	12 см
Вага 1 Упаковки	116 г
Тип 2 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	24
Висота 2 Упаковки	30 см
Ширина 2 Упаковки	30 см
Довжина 2 Упаковки	40 см
Вага 2 Упаковки	3,497 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По [Так](#)
Регламенту Rohs

 Pvc Free

 Halogen Free Product

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Відповідає виняткам
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні