

Паспорт продукту

Технічні характеристики



СВІТЛОВА КОЛОНА 70MM ЗЕЛЕНА

XVBL8M3

Знято з виробництва: 10 жовт. 2020 р.

Знято з виробництва

Головна

Серія Продукту	Harmony XVB Universal
Тип Виробу Або Компоненту	Повний маяк
Тип Світлосигнальної Колони/ Маячка	Базовий блок прямий монтаж або монтаж на опорній трубі Блок з підсвічуванням
Тип Сигналізації	Миготіння
Монтажний Діаметр	70 мм
Найменування Компонента	XVBL
Матеріал	Склоармований поліамід: базовий блок Полікарбонат: блок з підсвічуванням
Джерело Світла	Вбудована газорозрядна трубка, зелений
Тип Лампи	Газорозрядна трубка
[Us] Номінальна Напруга Живлення	230 В змінний струм

Додаткова інформація

Клеми Підключення	Гвинтовий затискач, $\leq 1 \times 1.5 \text{ мм}^2$ з кабельним наконечником
[Ui] Номінальна Напруга Ізоляції	250 В відповідно до IEC 60947-1
Межа Номінальної Напруги	0,85...1,1 мкОм відповідно до IEC 60947-5-1
Споживання Струму	$< 280 \text{ мА}$ змінний струм
[Uimp] Номінальна Імпульсна Витримувана Напру	4 кВ відповідно до IEC 60947-1
Потужність Блимання	10 Дж
Частота Блимання	1 Гц
Габаритна Ширина Cad	70 мм
Габаритна Висота Cad	232 мм
Габаритна Глибина Cad	70 мм
Опис Клем Iso N°1	(COM-1)PW (GND) ЗЕМЛЯ
Маса Нетто	0,46 кг

Навколишнє середовище

Сертифікація Виробу	CCC EAC CSA C22-2 No 14
---------------------	-------------------------------

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для гарантії якості замовлення, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Стандарти	EN/IEC 60947-5-1
Захисна Обробка	TC
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40...70 °C
Клас Захисту Від Ураження Електричним Стру	Клас I на несучій трубі відповідно до IEC 61140 Клас II на базовий блок відповідно до IEC 61140
Ступінь Захисту	IP65 на кріпильній основі XVBZ0. відповідно до MEK 60529 IP66 на базовий блок відповідно до MEK 60529
Ступінь Захисту Nema	Тип 4X відповідно до UL (внутрішній)

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	25,2 см
Ширина 1 Упаковки	8 см
Довжина 1 Упаковки	8 см
Вага 1 Упаковки	460 г

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)


Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні

Dimensions Drawings

Illuminated Beacon with “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions



Connections and Schema

Illuminated Beacon

Wiring Diagram

