Паспорт продукту

Технічні характеристики

Розетка Schuko з 2 USB 2,4 A акт.біл. SM

MTN2366-0325

Головна

Діапазон	Merten
Назва Продукту	Система M
Тип Виробу Або Компоненту	Зарядний пристрій USB + розетка

Додаткова інформація

Опис Виробу	Механізм з фіксуючою рамкою та накладкою
Монтаж Пристрою	Вбудований
Кількість Розеток	1
Конфігурація Вихідних Полюсів	2P + E
Стандарт Роз'Єму	Schuko
Тип Поверхні	Із затвором
Номінальний Струм	16 A
Тип Зарядного Пристрою **Usb**	USB тип A + A
Тип Вбудованого Інтерфейсу	1 розетка-розетка 250 В змінний струм, максимальний струм навантаження: 16 A 2 Порт USB 5 В постійний струм, максимальний струм навантаження: 2.4 A
Вхідна Потужність	12 В
Монтажна Опора	Монтажна коробка CEE60
Позиція Заземлення	Пряме положення 0° положення
Спосіб Кріплення	Гвинтами і монтажними лапками
Відтінок Кольору	Білий (RAL 9016)
Покриття Поверхні	Глянцевий
Обробка Поверхні	Необроблений
Тип Пакування	Коробка
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-20…60 °C
Тип Захисту	1 зовнішній запобіжник Захист заряду акумулятора Тепловий захист Від коротких замикань Автоперезапуск після замикання/зникнення осн. живл. Автоматичний захист від навантаження
Робоча Температура Навколишнього Середови	-5…35 °C
Термін Служби В Циклах	30000 циклів
Клеми Підключення	Безгвинтові затискачі

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності: Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем

Кількість Клем	3
Кількість Кабелів	2
Затискна Ємність З'Єднання	1.5...2.5 мм² для жорсткий кабель(і) 1.5...2.5 мм² для багатожильний кабель(і)
Матеріал	Термопластик PC (полікарбонат): Оболонка
Довжина Зачистки Проводів	11 мм
Висота	71 мм
Ширина	71 мм
Глибина	44 мм
Глибина Встановлення	32 мм
Маса Нетто	0,092 кг
Стандарти	DIN VDE 0620-1 МЕК 60884-1 МЕК 60950 NEN-EN 50198-2
Сертифікація Виробу	CB VDE KEMA-KEUR SEMKO NEMKO FIMKO
Ступінь Ударозахисту	IK04
Мінімальне Спотворення Ширини Імпульсу	IP20

Навколишнє середовище

Характеристики Зовнішнього Середовища	Використання у приміщенні Нормальне середовище

Пакувальна одиниця

Тип **1** Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У **1** Упаковці	1
Висота **1** Упаковки	6,800 см
Ширина **1** Упаковки	7,700 см
Довжина **1** Упаковки	7,700 см
Вага **1** Упаковки	118,000 г
Тип **2** Упаковки	CAR
Кількість Одиниць У **2** Упаковці	80
Висота **2** Упаковки	30,300 см
Ширина **2** Упаковки	33,800 см
Довжина **2** Упаковки	40,900 см
Вага **2** Упаковки	9,918 кг

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium**^{TM} - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO_2.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

Керівництво з оцінки стійкості продукту >

Прозорість RoHS/REACh

Забезпечення комфорту

Toxic Heavy Metal Free	
Не Містить Ртуті	
Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs	Так

Сертифікації та стандарти

Регламент **Reach**	Декларація REACh
Директива Єс **Rohs**	Сумісни Декларація ЄС RoHS
Декларація **Rohs** Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні