

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## КАБ.ВИЛКА PRATIKA, КОНЕКТОР 16A IP44

PKX16M445

**Знято з виробництва:** 30 черв. 2023 р.

**Знято з виробництва**

### Головна

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Діапазон                  | PratiKa          |
| Тип Виробу Або Компоненту | Штепсельна вилка |
| Назва Пристрою            | PratiKa вилка    |
| Категорія Вилки, Розетки  | Низька напруга   |
| Опис Полюсів              | 3P + N + E       |
| Тип Мережі                | Змінний струм    |
| Стандарт Роз'єму          | Промисловий      |

### Додаткова інформація

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Тип Вилки, Розетки Станції Керування       | Прямий                                   |
| [In] Номінальний Струм                     | 16 A                                     |
| [Ue] Номінальна Робоча Напруга             | 480...500 V                              |
| Частота Мережі                             | 50/60 Гц                                 |
| Положення Клеми Заземлення За Годинниковою | 7 год                                    |
| Категорія Вилки, Розетки                   | Корпус самозатухаючий інженерний полімер |
| Матеріал Контакту                          | Гільзи: латунь                           |
| Клеми Підключення                          | Швидке підключення                       |
| Поперечний Переріз Кабеля                  | 1...2,5 мм²                              |
| Зовнішній Діаметр Кабелю                   | 8...15 мм                                |
| Кабельний Ввід                             | Ввід кабеля<br>Направляючий пристрій     |
| Тип Різьблення                             | Стор. 21                                 |
| Маса Нетто                                 | 0,212 кг                                 |
| Висота                                     | 142 мм                                   |
| Ширина                                     | 74 мм                                    |
| Глибина                                    | 74 мм                                    |
| Колір                                      | Сірий (RAL 7035)                         |
| Колір Напруги                              | Чорний                                   |

### Навколишнє середовище

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

|                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Стандарти                                     | МЕК 60309-1<br>МЕК 60309-2                      |
| Ступінь Захисту                               | IP44 відповідно до МЕК 60529                    |
| Ступінь Ударозахисту                          | IK08 conforming to EN 62262                     |
| Вогнестійкість                                | 850 °C відповідно до МЕК 60695-2-11             |
| Відносна Вологість                            | 50 % на 40 °C<br>70 % на 30 °C<br>90 % на 20 °C |
| Висота Над Рівнем Моря                        | 2000 м                                          |
| Рo❖❖Оча Температура<br>Навколишнього Середови | 35 °C 86400 с )<br>-25...40 °C                  |

## Пакувальна одиниця

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Тип 1 Упаковки                 | PCE      |
| Кількість Одиниць У 1 Упаковці | 1        |
| Висота 1 Упаковки              | 10,0 см  |
| Ширина 1 Упаковки              | 9,0 см   |
| Довжина 1 Упаковки             | 7,0 см   |
| Вага 1 Упаковки                | 195,0 г  |
| Тип 2 Упаковки                 | BB1      |
| Кількість Одиниць У 2 Упаковці | 10       |
| Висота 2 Упаковки              | 12,0 см  |
| Ширина 2 Упаковки              | 27,0 см  |
| Довжина 2 Упаковки             | 26,3 см  |
| Вага 2 Упаковки                | 2,135 кг |
| Тип 3 Упаковки                 | S03      |
| Кількість Одиниць У 3 Упаковці | 30       |
| Висота 3 Упаковки              | 30,0 см  |
| Ширина 3 Упаковки              | 30,0 см  |
| Довжина 3 Упаковки             | 40,0 см  |
| Вага 3 Упаковки                | 6,892 кг |

## Гарантія за договором

|          |            |
|----------|------------|
| Гарантія | 18 місяців |
|----------|------------|

Сталий розвиток



Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO<sub>2</sub>.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



RoHS/REACH

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Сертифікації та стандарти

|                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регламент <b>Reach</b>       | <a href="#">Декларація REACH</a>                                                                                                            |
| Директива Єс <b>Rohs</b>     | Відповідає виняткам                                                                                                                         |
| Декларація <b>Rohs</b> Китаю | <a href="#">China RoHS declaration</a><br>Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації                     |
| Директива <b>Weee</b>        | На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери. |
| Екологічний Профіль Виробу   | Спеціальні операції з переробки не потрібні                                                                                                 |