

Паспорт продукту

Технічні характеристики



КОРПУС СИГНАЛЬНОЇ ЛАМПИ ТРАНСФ.ЖИВЛЕНН.400В

ZB5AV5D3

Головна

Серія Продукту	Harmony XB5
Тип Виробу Або Компоненту	Повний блок корпусу/світлового блоку в зборі
Назва Пристрою	ZB5
Матеріал Фіксуєчого Кільця	Пластик
Продаж Неподільною Кількістю	1
Клеми Підключення	Гвинтовий затискач, <= 2 x 1.5 мм ² з кабельним наконечником відповідно до IEC 60947-1 Гвинтовий затискач, >= 1 x 0.22 мм ² без кабельного наконечника відповідно до IEC 60947-1
Джерело Світла	СВІТЛОДІОДНИЙ
Цоколь Лампи	BA 9c
Живлення Світлового Блоку	Через інтегральний трансформатор 1,2 В·А 6 В
Колір Джерела Світла	Зелений

Додаткова інформація

Габаритна Ширина Cad	30 мм
Габаритна Висота Cad	42 мм
Габаритна Глибина Cad	55 мм
Опис Клем Iso N°1	(X1-X2)PL
Маса Нетто	0,102 кг
Момент Затягування	0,8...1,2 Н.м відповідно до IEC 60947-1
Форма Головки Гвинта	Хрестовий сумісний з Philips № 1 викрутка Хрестовий сумісний з позиційний № 1 викрутка Щілинний сумісний з плоский Ø 4 мм викрутка Щілинний сумісний з плоский Ø 5.5 мм викрутка
[Ui] Номінальна Напряга Ізоляції	600 В (ступінь забруднення 3) відповідно до IEC 60947-1
[Uimp] Номінальна Імпульсна Витримувана Напряга	6 кВ відповідно до IEC 60947-1
Тип Сигналізації	Постійний
[Us] Номінальна Напряга Живлення	400 В змінний струм в 50/60 Гц
Монтаж Контактного Блоку	Фронтальне кріплення
Код Складу Електричної Частини	P4 M9

Навколишнє середовище

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40...70 °C
Робоча Температура Навколишнього Середови	-40...70 °C
Клас Захисту Від Ураження Електричним Стру	Клас II відповідно до IEC 60536
Стандарти	JIS C8201-5-1 CSA C22.2 № 14 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 UL 508 IEC 60947-1 JIS C8201-1
Сертифікація Виробу	DNV внесено до реєстру UL GL LROS (Lloyds реєстр судноплавства) CSA BV
Вібростійкість	5 gn (f= 2...500 Гц) відповідно до MEK 60068-2-6
Ударостійкість	30 gn (тривалість = 18 мс) для напівсинусоїдальне прискорення відповідно до MEK 60068-2-27 50 gn (тривалість = 11 мс) для напівсинусоїдальне прискорення відповідно до MEK 60068-2-27

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	8,8 см
Ширина 1 Упаковки	3,4 см
Довжина 1 Упаковки	5,4 см
Вага 1 Упаковки	102,0 г

Гарантія за договором

Гарантія	18 months
----------	-----------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті


 Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Інформація про закінчення терміну експлуатації

Dimensions Drawings

Dimensions



Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
- (3) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in.} \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18
By Faston connectors	45	1.77	32	1.26
On printed circuit board	30	1.18	30	1.18

Detail of Lug Recess



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
- (3) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in.} \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)